

# 窗口关闭式取样器 采样器 采样探子

产品名称	窗口关闭式取样器 采样器 采样探子
公司名称	中谷机械设备（郑州）有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	郑州市金水区南阳路北段
联系电话	0371-55510982

## 产品详情

窗口关闭式取样器 采样器 采样探子厂家推荐—中谷机械设备（郑州）有限公司

窗口关闭式取样器技术电话0371-55510982是中谷机械设备（郑州）有限公司的新一代取样仪器。具有雄厚的技术力量和精良的设备，可为用户提供高质量、高性能的产品和完善的技术服务

BTZ-G采样探子符合GB/T 6679-2003《固体化工产品采样通则》，适用于粉末、小颗粒、小晶体等固体化工产品采样。采样探子由两根配合紧密的管子组成，外管开一组槽子，内管相应开一组槽子。取样时内外管槽口封闭沿一定角度插入物料，到达指定深度后转动打开槽口，抽出前槽口应封闭，将所取物料倒入样品容器内，完成一次取样。不仅适合采集全部样品，而且适合采集部位样品

采样探子特点:

1. 材质304不锈钢，对样品无污染，广泛应用于药品、食品等行业。
2. 采样探子内壁、外壁抛光处理，可防止污染样品且更容易清洁。
3. 采样探子所有部件均可拆卸，便于清洁，可防止细菌、污染物的存留。

产品选择:对于松散的固体样品水平取样可选择：末端封闭式采样探子、末端开口式采样探子、窗口关闭式采样探子。如果垂直取样可将采样探子沿对角线方向插入物料。对于粘稠的固体样品取样可选择：万能式采样探子。万能式采样探子独特的设计，无论水平取样或垂直取样都适用。

关闭式采样探子使用方法:

- 1.使用前应检查采样探子是否清洁。
- 2.将采样探子槽口封闭并沿一定角度插入物料，到达指定深度转动打开槽口后转动2-3次，待物料进入槽内，封闭槽口，小心的将采样探子抽回，将采样探子中的物料从采样探子后端倒入样品容器内。
- 3.如果物料不松散，将卸料推杆从采样探子后端插入使物料顺利进入样品容器。
- 4.将采样探子擦拭干净，完成取样。