

实验室超纯水设备

产品名称	实验室超纯水设备
公司名称	东莞市海源纯水机有限公司
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	东莞市高步镇冼沙二下坊463-464号
联系电话	0769-88706055 13922972795

产品详情

实验室超纯水设备

是由全电脑控制，自动完成进水、过滤、循环冲洗等过程，并具有开机自动检测、水满自动停机，断水自动保护功能。该产品的过滤系统采用目前水处理工艺中最有效的PP过滤、活性炭过滤、反渗透和核子级离子纯化柱等过程组合而成。确保水质在水温25℃下纯度达到18.2MΩ·cm。应用范围：

电子、工业、医药、食品等工业中纯水、超纯水的制备；
轻纺、化工行业工艺用水/化工循环水、化工产品制造等净化与制备用水；
食品饮料工业用水、饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒、保健品等用水的净化与制备用水；
工业生产中对水溶液进行有用物质和浓缩与回收； 电力行业锅炉补给水、火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统等企业高压锅炉补给水的预脱盐处理； 苦咸水和海水的脱盐淡化；
纯净水装置作为高纯水生产的一级除盐设备。
社区、房产物业、学校、工厂、医院、茶楼、宾馆、美容院、食堂等人数较多的各类企事业单位。
可用于桶装水、矿泉水等灌装水的制取工作。
电子工业用水集成电路、硅晶片、显示管等电子元器件冲洗水
制药行业用水大输液、针剂、片剂、生化制品、设备清洗等；
海水、苦咸水淡化海岛、舰船、海上钻井平台、苦咸水地区
其它工艺用水汽车、家电涂装、镀膜玻璃、化妆品、精细化学品等用超纯水。

反渗透设备进水水质要求：

进水最高SDI（15分钟）< 5 进水最高浊度 < 1.0NTU 进水最高自由氯浓度 < 0.1ppm
进水最高温度 < 45℃ 进水最高含Fe值 < 0.05ppm 去离子水设备工艺说明：

第一级5umPPF过滤器，去除水中大于5微米之悬浮物，胶体、微粒、铁锈、泥沙等。
第二级CTO过滤器，吸附水中各种异色、异味、余氯、卤化烃重金属等杂质。
第三级1umPPF过滤器，主要去除大于1um以上的杂质，以满足后续反渗透膜的进水要求。
第四级渗透RO膜，可以去除原水中的含盐量，水中的含盐量去除率在90%以上。 后级纯水柱：作用为

深度吸收水中未除去的杂质，采用原装进口交换树脂，可以使出水电导率小于0.05us/cm，电阻18M，达到您的用水需求。

全自动电脑控

制，含缺水保护，满水停机，自动冲洗，在线电阻仪显示，配置有流量计。快速接头安装，方便快捷。