

医用恒温箱存储温度可调节，温度控制范围要求最低 2 至最高 20 ；有效容量 150L

产品名称	医用恒温箱存储温度可调节，温度控制范围要求最低 2 至最高 20 ；有效容量 150L
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	容积:150L280L430L 温度:2-48\0-100 品牌:福意联FYL
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

公司介绍产品种类繁多。广泛涉及、科研、电子、化工、建材、、远洋渔业等领域。北京福意联在企业内部树立了以保的产品为企业文化，在、职工意识中广泛认同并成为行为准则。我们在推行”是制造出来的“核心价值观的同时，也认识到”一致性“是制造出来的，将全员意识带入制造品管的每个流程。福意联公司始终秉承“以德敬人、以诚立人”的宗旨，“创福受众、福祉传播、立信”的理念，有效利用十几年的行业，整合行业资源，，打造出具有核心竞争力的自主和高素质的服务团队，为广大客户提供合格的产品和便捷的。

当您进入福产品页面的这一刻，相信您已经仔细浏览了我们的产品页面以及相关文章，再此福意联有员工向您表示深深的感谢！感谢您对我们的信任，我们将竭诚为您服务。（请call打给我哦 有活动优惠）

目前福意联企业横向发展，纵向前景呈现良好态势。产品延伸区域广泛，并与上千家建立了点对点的供求关系。福意联企业为了迎接时代的变迁和挑战，公司秉承了不断创顾客至上引领时尚，美化生活的经营理念，以顾客需求和为追求目标，与时俱进，不断进步。

医用恒温箱存储温度可调节，温度控制范围要 2 20 ；有效容量 150L产品特征 技术参数：

型号：FYL-YS-1028L 外形尺寸：（W×D×H）1265×680×2115mm

内部尺寸：（W×D×H）1160×585×1575mm 额定：50Hz 功率：360W 电压：220V

容 积：1028L 净 重：258kg 温度范围：2-48 每一度恒温调节

恒温：制冷与制热匹配合理，采用强制空气循环，确保箱整体恒温

循环：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度均匀 加热：PTC陶瓷加热器

制冷：压缩机制冷（无氟制冷剂）

冷却器：采用除露管+翅片冷凝器，翅片蒸发器，设计合理，有效增大制冷面积，降温速度

安全性：，高低温、温感器故障、断电功能

人性化：宽电压带，温度和湿度双显，箱部具备照明设施

外箱材料：箱体采用的彩涂板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）

保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好 箱门密封：密封条

温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高

箱体门部：使用双层钢化玻璃，保温效果好，度高 安全锁扣：安全双门锁设计，实现双人双管

配置：产品配置清单1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架10个，5、钥匙2把

可选配件：1.可选配EPS应急电源；2.温度记录功能

注意事项：1、本产品按出库前已严格进行和检验，用户勿调节各种元器件。

2、必须待箱体恒温后，逐渐将储存物品放入箱体。

3、使用时，储存物品尽量放置保持间隙、均匀，这样有利于通风和保持温度均匀度。

4、关机时先长按开关机键关闭机器，然后切断电源即可。5、本产品实行三包，交货迅速，洽谈。

6、如遇问题和使用操作问题，请拨打给我们，会有工程师为您服务。

福意联有限公司秉承以“开放严谨自律”为核心的企业文化，致力于为公司员工创造宽松充满人性关怀的工作；坚持“宁可损失自己的利益，绝不提供劣质产品及服务”的企业价值观，以壮志凌云的豪迈豪情扎实有序的工作作风著的技术品质的团队，保障客户在信息时代的速路上驰骋。福意列产品参数：

冷藏系列：型号：FYL-YS-66L 温度：2-8 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-

YS-100E 温度：2-8 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-828L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×1830mm 型号：FYL-YS-1028L

温度：2~48 外型尺寸：1265×680×2150mm 恒温系列：型号：FYL-YS-50L

温度：4~48 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-50LK

温度：4~38 外型尺寸：430×488×535mm 型号：FYL-YS-100L

温度：4~38 外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-138L

温度：4~38 外型尺寸：540×550×840mm 型号：FYL-YS-150L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×865mm 型号：FYL-YS-230L

温度：2~48 外型尺寸：595×590×1215mm 型号：FYL-YS-280L

温度：2~48 外型尺寸：595×570×1445mm 型号：FYL-YS-310L

温度：2~48 外型尺寸：595×695×1315mm 型号：FYL-YS-430L

温度：2~48 外型尺寸：595×680×1805mm 宽温系列：型号：FYL-YS-151L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×860mm 型号：FYL-YS-281L

温度：0~100 外型尺寸：595×565×1440mm 型号：FYL-YS-431L

温度：0~100 外型尺寸：595×675×1795mm 低温系列：型号：FYL-YS-50LL

温度：-5 ~-10 外型尺寸：430×480×510mm 型号：FYL-YS-100LL 温度：-12 ~-10

外型尺寸：480×490×840mm 型号：FYL-YS-128 温度：-28~-5

外型尺寸：550×560×850mm 型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10

外型尺寸：550×560×850mm 双温区：（可同时实现冷藏和冷冻）型号FYL-YS-7 温度：-18

~ 10 尺寸：791x483x533mm 型号FYL-YS-95A 温度：-18 ~ 10

尺寸：791x483x633mm 型号FYL-YS-117A 温度：-18 ~ 10 尺寸：791x483x733mm

使用注意事项：

1、储存温度要求高的物品时，需要设定好温度参数，且箱内温度达到设定值后才可以放入物品。2、物品的放置要求：物品不能将风扇进出口堵塞，物品与物品之间、物品与恒温箱之间必须有10mm以上的空隙，以利于箱内温度的均匀。

3、设定温度与箱内温度相差大时，则需要时间。一般情况下，可能需要1-2小时温度更为准确。4、产品在设定的恒温中，具备高低温，温感故障等功能；当机器因为长时间开门货自身故障造成温度偏差过大，箱体蜂鸣器鸣响，连续鸣叫，直接按任意键；便于对储存物品实时监控存放物品的安全性。（此功能因为机器系列有不同，请核对好型号及性能，以产品实际情况为准）

如果您对我公司的产品服务有，请在线留言或者来电。福意联公司（Fuyilian）坚定以诚为本，取价公道，经销的产品品质过硬，在国内产品行业中信誉著，深得广大客户的信赖和支持。我们将一如既往地坚持以设备核心价值定位，走上品质技术服务的发展之路，努力为客户提供优良的产品和的服务。

适合产品本身就带有螺丝柱或紧配柱一类的产品(如下图示)（11）设计要点之设计参考：采用扣的固定，必须注意扣活量和弹性壁的设计（12）设计要点之设计参考：夹具与产品摘取方便，并需要有手感的情况下，且在涂装中不会被喷枪吹掉（喷枪正常作业时会达到4-6级的风嘱咐在设计时的七点原则：1.设计的夹具必须能做到能重复使用多次（至少3-5次），特殊产品除外2.要充分考虑到终使用者的拆装方便、安全、生产效率等因素3.要尽量夹具结构，使其即简单又达到遮蔽。