

不锈钢滴注器 不锈钢单通/二通/三通滴量器 渗碳氮化炉配件

产品名称	不锈钢滴注器 不锈钢单通/二通/三通滴量器 渗碳氮化炉配件
公司名称	东莞市新焯热能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:新焯热能 型号:YXDZQ-03 规格:单通二通三通
公司地址	广东省东莞市中堂镇袁家涌创兴路2号104室
联系电话	13790146229

产品详情

滴注器-滴量器：本产品配件结构简易，设计新颖，主要用于热处理滴注式气氛中的各种井式渗碳炉，保护气氛淬火炉，也可用于化工等行业需要以滴量来输入液体的各种场合。材质为：304不锈钢（全材质）制造

1. 主要技术指标及性能

1.1全不锈钢制造（密封垫及尼龙件除外）。1.2具有稳定性很好的针形调节阀，滴速稳定性：每小时变动量不大于10滴。1.3具有防针阀回弹及自滑行的密封机构，整件密封性能良好，在2000mm油柱压力下，针阀锁紧时，60秒钟内渗析煤油量不大于1滴，其他部位不允许出现渗漏现象。1.4具有防振动及松动的针阀锁定装置。1.5针阀调节行止自如，没有明显阻滞现象，也不会有自行滑行现象。1.6具有加大口径的电炉连接口，液体可直接滴入炉内。1.7电炉接口螺纹：G3/4"（内）1.8每毫升液体滴数参考值：（常压测定）
甲醇 乙醇 丙酮 煤油 42 44 43 362. 使用方法2.1 安装开箱后检查滴量器各部完好，无破损及松动现象，即可安装于电炉上，安装前请检查您的电炉接管螺纹是否相符。安装前必须用扳手夹于接口腰部转动滴量器，不允许用手直接扳转滴量器。2.2 使用2.2.1 关闭针阀，接通液体，液面高度一般不低于1米，连接管*好使用透明塑料管，接口咬接部位应用细铁丝扎紧，观察塑料管中是否有气泡，如有气泡应通过晃动及轻弹塑料管将气体基本排出，然后检查滴量器各部位有无渗滴现象。2.2.2 打开针阀旋钮，使滴入液体成线或流，冲10-20秒，以排除残留气体，随后调节针阀，使达到您需要的滴速。连续使用中重开针阀不必冲洗。2.2.3 当滴速符合您的工艺要求后，拧紧锁定螺钉，避免电炉振动对滴速的影响，注意拧紧锁定螺钉后应再校对一次滴速。2.2.4 如进液管中气体没有完全排尽，或液体中的残渣卡入针阀，在使用过程中滴速会发生明显变化，如发生这种情况，应开大流量用液流冲洗5-10秒钟，然后重新调整滴速。2.2.5 停止使用时，应用力关紧针阀。

我公司主要经营滴注器、不锈钢滴量器、除气机，熔铝炉，铝合金固溶炉，铝合金时效炉，除气石墨转子，石墨坩埚，熔铅炉，熔铅锅，铅搅拌机，热处理设备

东莞市新焯热能科技有限公司致力于工业炉设计、制造、营销为一体的加热温控设备厂家，为用户定制各种工业炉产品与加热设备技术方案；公司拥有多年丰富经验的设计师及生产管理人员和技术团队，主营中高温电阻炉，各种箱式、井式、台车式、网带式热处理设备，各种气体保护淬火炉/退火炉/渗碳炉、玻璃烤花/退火/热弯炉、铝合金（T4/T6）热处理专用设备，各种电/燃气加热铝锌铜镁合金熔铸设备，大型铅合金熔铸设备，铝锌铜合金精炼除气除渣设备，熔铅炉、熔铅锅、铅搅拌机等，亦可接受用户的工业炉（非本厂产）整改维修或待加工服务；立足东莞,为广大客户提供高性价比的工业炉及非标定制类设备与售后服务体系。结合国外先进制炉技术，具有节能环保、高效好用的突出特点。秉承着“品质为生存根本、信誉服务至上”的服务理念，以及高效、可靠的服务宗旨，客户满意为服务目标，携各位同仁共同进步，共同发展。