

大庆台式电热真空干燥箱/合肥真空干燥箱

产品名称	大庆台式电热真空干燥箱/合肥真空干燥箱
公司名称	合肥赛帆试验设备有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	
公司地址	合肥市新站综合开发试验区新蚌埠路168号
联系电话	0551-4261311 13966670607

产品详情

<http://www.saifor17.com/saifor-ParentList-385774/> 真空干燥箱用途：真空干燥箱适用于化工行业、电子行业、制药、医疗卫生、生物化学等研究领域作粉末干燥、烘培、以及各类玻璃容器的消毒和灭菌用，能够向内部充入惰性气体，特别适用于易氧化、易分解物质、干燥热敏性和复杂成分物品进行快速高效的干燥处理。

一、技术参数：1、温度范围：RT+5 ~ 65、RT+10 ~ 200、RT+10 ~ 250 2、恒温波动度：±1 3、温度分辨率：0.1 4、达到真空度：< 133Pa 5、定时范围：1min ~ 9999min 6、载物托盘：1层搁板、2层搁板、3层搁板 7、电源电压：AC220V/50HZ 二、控制系统：

1、采用数显微电脑温度控制器，控制精确可靠，精度：0.1（显示范围）。 2、具有定时功能、控温保护功能。 3、DZF-6090和DZF-6210每层搁板独立控温。 4、带“D”系列为智能型液晶控制器可编十段程序。 三、箱体材质：

1、箱体内胆采用不锈钢板（拉丝板）氩弧焊接制作而成。 2、箱体外壳采用优质钢板材料喷塑处理，造型美观、新颖。 3、箱门设有大面积双层钢化玻璃观察窗，供观察工作室状况。 4、箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶密封圈，确保箱内高真空度。 5、箱门与箱体之间采用耐高温高弹性密封条以确保测试区的密闭。 6、已配连接真空泵专用接口。 7、DZF-6090和DZF-6210已配真空泵，其余型号均选购真空泵。 四、可选购件：

1、智能型（液晶）程序温度控制器。 2、干燥过滤器。 3、真空液体粉尘过滤器（气液分离器）。 4、真空泵2XZ-2(2L/S) 2XZ-4(4L/S)。 5、RS485接口和通讯软件。 五、设备使用条件：

环境温度：5 ~ 40、环境湿度：85%R.H。免费送货上门，保修一年，终身维护。

真空干燥箱规格(单位:mm)：台式真空干燥箱：RT+10 ~ 200（冷扎板内胆1层搁板/2层搁板）型号 DZF-6021 内形尺寸300×300×275 外形尺寸605×490×450 型号 DZF-6051 内形尺寸415×370×345 外形尺寸730×560×550 台式真空干燥箱：RT+10 ~ 250（不锈钢内胆1层搁板/2层搁板/3层搁板）型号 DZF-6020 型号 DZF-6020D 内形尺寸300×300×275 外形尺寸605×490×450 型号 DZF-6050 型号 DZF-6050D 内形尺寸415×370×345 外形尺寸730×560×550 型号 DZF-6053 内形尺寸415×370×345 外形尺寸730×560×550

化学专用真空干燥箱：RT+10 ~ 250（不锈钢内胆1层搁板）型号 DZF-6030A 型号 DZF-6030AD 内形尺寸320×320×300 外形尺寸630×510×490

立式真空干燥箱：RT+10 ~ 250（不锈钢内胆2层搁板/3层搁板）型号 DZF-6090 型号 DZF-6090D 内形尺寸450×450×450 外形尺寸610×660×1400 型号 DZF-6210 型号 DZF-6210D

内形尺寸560×600×640 外形尺寸720×805×1680 不加热真空箱：(不锈钢内胆2层搁板) 型号 DZF-6052 内形尺寸415×370×345 外形尺寸730×560×550

生物/中草药专用真空干燥箱：RT+5 ~ 65 (不锈钢内胆1层搁板/2层搁板) 型号 DZF-6020B

内形尺寸300×300×275 外形尺寸605×490×450 型号 DZF-6030B 内形尺寸320×320×300

外形尺寸630×510×490 型号 DZF-6050B 内形尺寸415×370×345 外形尺寸730×560×550

合肥赛帆试验设备有限公司 电话：0551-4261311 4261195 传真：0551-4260019 手机：13966670607 Q

Q：1390002707 E-mail：lssaifan@163.com 联系人：李闪 更多产品信息请浏览：<http://www.saifor17.com>

<http://www.hfsaifan.com> <http://www.saifan17.com>