

巢湖氧气气瓶柜送货

产品名称	巢湖氧气气瓶柜送货
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:灰色 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

全钢气瓶柜 巢湖 氧气气瓶柜

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。一般来讲，在低于2 的条件下，接种和启动均有一定的困难，特别是冬季运行时更是如此。建议冬季运行时污泥分两次投加，水解酸化池中活性污泥投加比例8%（浓缩污泥），曝气池中活性污泥的投加比例为1%（浓缩污泥，干污泥为8%），在不同的温度条件下，投加的比例不同。投加后按正常水位条件，连续闷曝（曝气期间不进水）7天后，检查处理效果，在确定微生物生化条件正常时，方可小水量连续进水25天，待生化效果明显或气温明显回升时，再次向两池分别投加1% 活性污泥，生化工艺才能正常启动。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70		190

		单门/手动		
CLQ202	90	双门/手动		190
CLQ303	120	1900*1200*450		
CLQ101-1	60	单门/手动		180
CLQ202-2	80	1800*900*450		
CLQ303-3	110	1800*1200*450		

如

您 中水回用的最终目的是节约用水。目前只有少数城市建设成立中水回用系统，宾馆行业是使用中水回用最多的企业，而较大的工业企业与城市居民并没有使用中水回用系统，这种现象加大了对水资源的浪费。居住人群不断增加，对水资源需求逐步增多，如使用者不能合理利用中水回用，将出现水资源短缺现象，直接影响人们正常生活水平。水是人们生活中最重要的组成部分，不论何时何地水都伴随在人们生活中，而现今人们对水资源短缺现象并不重视，在生活中出现过度浪费水资源现象。