

# 大理气瓶柜送货

产品名称	大理气瓶柜送货
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:灰色 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

### 全钢气瓶柜 大理 气瓶柜

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。  
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。  
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。个别过敏人士对多种挥发性有机化合物，即使浓度很低亦可能产生严重反应。这些反应可在一次过接触敏化物或连续多次接触敏化物后发生，而在发生反应后，即使敏化物的份量很低已可以引起症状。长期接触低份量敏化物亦可能引起反应。一些研究显示下列病态楼宇综合症征状与接触商业楼宇内通常存在的挥发性有机化合物有关：眼部不适：感到刺热、干燥、砂眼、流眼水喉部不适：感到咽喉干燥呼吸毛病：气促、支气管哮喘头痛、难以集中精神、眩晕、疲倦、烦躁长期暴露于含有苯（已列为致癌物）的化合物的环境下可增加患癌病的机会。 可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70		190

		单门/手动		
CLQ202	90	双门/手动		190
CLQ303	120	1900*1200*450		
CLQ101-1	60	单门/手动		180
CLQ202-2	80	1800*900*450		
CLQ303-3	110	1800*1200*450		

如

您 MBR污水处理的出水水质好，优于中水水质标准。并以独特的MBR平片膜技术，克服了一般中空纤维膜的诸多不足之处，是当今先进的污水处理产品设备。MBR膜生物反应器的系列膜组件已经形成了标准化的系列产品，每个组件由5 - 15片标准平板膜片组成，也可以根据用户的需求进行单独设计，以满足用户需求。MBR一体化设备利用膜生物反应器(MBR)进行污水处理及回用的一体化设备，其具有膜生物反应器的所有优点：出水水质好，运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少，自动化程度高等，另外，作为一体化设备，其具有占地面积小，便于集成。