

牡丹江氧气气瓶柜技术参数

产品名称	牡丹江氧气气瓶柜技术参数
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:灰色 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

全钢气瓶柜 牡丹江 氧气气瓶柜

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。 pH=11时TOC和COD的去除率均低于2%。 2.2渗滤水初始浓度的影响在62.3 ~ 273.5mg/L范围内实验，TOC去除率发生在62.3mg/L；而COD的去除率发生在初始浓度为213mg/L时。 2.3光强度的影响在同样的实验条件下(pH=Q[i]=1.5L/COD=15mg/L)用同样的渗滤水在光强为、1W/m2时，进行对比实验，发现5W/m2时，去除的TOC(TOC)为22.9mg/L，仅稍低于1W/m2的TOC(26.8mg/L)。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70	单门/手动	190

CLQ202	90	双门/手动	190
CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您事实上，我国的空气污染问题已不容忽视。然而，通常的污染处理方法均具有处理不，成本高，存在二次污染或普适性差的问题。半导体多相光催化法所用化钛无毒、廉价易得、耐光腐蚀与化学腐蚀，光活性较强，因而受到广泛关注。在适宜的条件下，化钛光催化能无选择性地将气-固界面中的难以化学氧化分解的三致有机物矿化为CO水和无机酸，且无二次污染，也可以氧化无机空气污染物、杀灭有害菌。多相光催化净化空气是具有广泛应用前景的空气污染治理技术，该技术的核心是半导体光催化剂。