

佛山全钢气瓶柜排风系统

产品名称	佛山全钢气瓶柜排风系统
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:灰色 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

全钢气瓶柜 佛山 全钢气瓶柜

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。主要包括：油污土壤的挖掘、油污土壤的清洗修复处理、污染物的固液分离、残余物质的处理处置和最终土壤处置等5个步骤。在油污土壤的淋洗和洗涤中使用淋洗剂和洗涤剂均是水和表面活性剂的溶液。表面活性剂因为其具有亲水亲油的两亲性特点，本身具有降低油水界面张力的能力，表面活性剂分子在土壤和水以及油和水界面间大量聚集，降低接触面界面张力，使土壤和油的接触角增大，土壤对油产生的吸附力减小，提高石油的迁移能力，可使水润湿土壤和油的表面界面张力的降低使得吸附在土壤上的油滴从土壤表面分离。 可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H
CLQ101	70		190

		单门/手动		
CLQ202	90	双门/手动		190
CLQ303	120	1900*1200*450		
CLQ101-1	60	单门/手动		180
CLQ202-2	80	1800*900*450		
CLQ303-3	110	1800*1200*450		

如

您与其他催化剂相对比，钙钛矿类催化剂具有更广泛的应用前景。环境污染问题是面临的最棘手的问题，与人类的生产生活息息相关，而越来越严重的大气污染更是备受广泛关注。挥发性有机化合物(volatileorganiccompounds, VOCs)作为大气污染的重要组成部分逐渐成为研究的焦点。根据世界卫生组织(WHO)定义，VOCs指室温下，沸点5~26℃的各种有机化合物。含氯挥发性有机物(chlorinatedvolatileorganiccompounds, CVOCs)作为VOCs的一种，如CH₂ClC₂HClPCDDs以及类(chlorobenzenes, CBs)等是常见的工业化学试剂，多以工业废水和废气的形式排放而污染环境。