

# 河北廊坊大厂氧气气瓶柜3瓶装

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 河北廊坊大厂氧气气瓶柜3瓶装               |
| 公司名称 | 无锡成霖科技有限公司                   |
| 价格   | .00/个                        |
| 规格参数 | 材质:钢<br>颜色:黄、红、蓝<br>厚度:1.2mm |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区蠡湖大道2018号              |
| 联系电话 | 0510-85222109 15061842035    |

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

### 全钢气瓶柜 河北廊坊大厂 氧气气瓶柜 3瓶装

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。  
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。  
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

| 型号     | 重量（千克） | 门类型   | 外尺寸（H） |
|--------|--------|-------|--------|
| CLQ101 | 70     | 单门/手动 | 1900   |
| CLQ202 | 90     | 双门/手动 | 1900   |

|          |     |               |     |
|----------|-----|---------------|-----|
| CLQ303   | 120 | 1900*1200*450 |     |
| CLQ101-1 | 60  | 单门/手动         | 180 |
| CLQ202-2 | 80  | 1800*900*450  |     |
| CLQ303-3 | 110 | 1800*1200*450 |     |

如

您 一是合理选用消防报警系统的结构。住宅建筑中需要布置火灾探测器的位置一般集中在住宅建筑的裙楼及地下室车库和设备房之中。在一些商业用裙房面积不大、地下室之中只有设备房的住宅建筑里，可以只采用区域报警主机，而不必要采用集中式报警主机。二是在一些有大面积商业用裙房及地下室车库的住宅建筑中，裙房及地下室之中都有很多需要消防联动的设备。按照区域设置模块箱，把这些设备使用的模块集中放置在模块箱内，可以大幅减少消防线路的长度，从而减少投资。 Hallvarddegaard教授认为未来的污水处理厂也应具有生产可满足饮用、灌溉、冲厕、河流补给等不同用途需求的高质量回用水的能力。什么是MBBR工艺？移动床生物膜反应器MBBR约25年前在挪威首先得到开发，如今已经是一项成熟和得到验证的紧凑型污水生物处理技术。像活性污泥法一样，MBBR工艺充分利用整个反应池来供生物质生长。但跟活性污泥法不同的是，MBBR工艺中无需污泥回流，这一点和其他基于生物膜的工艺是一样的。