

综仪MH3180R台式冷冻离心机18500转高速离心机

产品名称	综仪MH3180R台式冷冻离心机18500转高速离心机
公司名称	湖南综仪实验器材经营有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:综仪生物 型号:MH3180R 产地:湖南长沙
公司地址	中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区螺丝塘路68号星沙国际企业中心2号厂房706室
联系电话	13349601262

产品详情

综仪MH3180R台式冷冻离心机18500转高速离心机

产品简介

MH3180R 广泛应用于分子生物, 分子化学及 PCR 实验室。可配多种容量转子, 性价比超高。

机器表面采用细砂纹喷塑工艺, 执行标准为 ISO9001|级标准。

强大的功能

1. 可广泛选择转子和适配器进行 0.2ml- 100ml 的所有离心管离心;
2. 离心力高达 25250 x g 以 1 x g 递增(转速达 18500rpm 以 1rpm 递增);

3. 具有差时离心功能:可以自由设定升降速具体时间，升降速时间在 5s 至 30min 之间任意设定;
4. 具有梯度离心功能:可以自由设定 1 至 10 个梯度的转速和离心时间;
5. 具有点动离心功能:可以设定转速后进行瞬时离心;
6. 具有定时离心功能:可以自由设定离心机运行的开启时间，实现实验室无人后离心机还可以自动运行。

安全性高

1. 等边三角方式固定门盖受力均匀离心机运行过程中更安全;
2. 采用电子门锁，全钢制内腔保护套、T45 冷轧钢机身，304 不锈钢离心腔;四重金属安全防护和一重缓冲材料保护人身安全;
3. 紧急开盖口在仪器侧面设有保护头，没有拉线开关既方便紧急时开盖又杜绝误操作带来的安全隐患;
4. 离心腔采用喷砂工艺处理耐腐蚀性强、而且没有光污染;
5. 不锈钢离心腔一次性拉成型强度高、风阻小。没有受到冲击的易裂焊接线;
6. 整机噪音在 65 分贝运行安静。防止损伤听力;

7. 采用环保冷媒 R404 制冷剂，防止污染大气

8. 设有超速、超温、不平衡及门盖保护，保护人身、仪器安全。3 级橡胶减震具有良好的自动平衡功能和不平衡自动停机功能保护人身安全。

精益求精的控制

1. 交流变频电机驱动，运行平稳、宁静，无需保养;

2. 有缩短启动与刹车时间的功能，15 档加减速分别控制刹车时间;

3. 大屏幕彩屏显示，外形美观;触摸面板操作，简单方便。离心力参数设置可精确到 1 xg,转速可精确到 1rpm,时间可精确到 1s。大屏幕显示转速、离心力、时间、温度与加减速等参数，运行中可更改参数，无需停机;

4. 倒计时时间小于 1 分钟时以秒显示;

5. 采用进口高效制冷机组和进口电磁阀，温控精度高；

6. 冷冻功能:zui高转速时转子温度仍然可以保持在 4℃ ;有预制冷功能;快速制冷功能，15 分钟内从室温降至 4℃ ；

7. 整机高度小而且开自动开盖角度小，方便操作。

MH3180R 台式高速冷冻离心机技术参数：

型号	MH3180R(冷冻型)
----	----------------

支持电源	AC 220 ± 22V 50Hz 16A	相对离心力	25200 × g
转速	18500rpm	转速精度	± 20rpm/min
容量	4 × 100ml	定时范围	0~ 99min59sec/瞬时 离心/定时离心
操作方式	触摸面板	整机噪声	< 65dB (A)
总功率	1200W	离心腔直径	320mm
温度设置范围	-20 ~ 40	温度精度	± 1.0
外形尺寸(长 × 宽 × 高)	630 × 470 × 340(mm)	净重	70kg

MH3180R台式高速冷冻离心机：<https://www.zoelab.com/68.html>