

成霖牌气瓶柜加工工艺

产品名称	成霖牌气瓶柜加工工艺
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

全钢气瓶柜 成霖牌气瓶柜 加工工艺

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H）
CLQ101	70	单门/手动	1900
CLQ202	90	双门/手动	1900

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您 MBR 污水处理的出水水质好，优于中水水质标准。并以独特的 MBR 平片膜技术，克服了一般中空纤维膜的诸多不足之处，是当今先进的污水处理产品设备。MBR 膜生物反应器的系列膜组件已经形成了标准化的系列产品，每个组件由 5 - 15 片标准平板膜片组成，也可以根据用户的需求进行单独设计，以满足用户需求。MBR 一体化设备利用膜生物反应器(MBR)进行污水处理及回用的一体化设备，其具有膜生物反应器的所有优点：出水水质好，运行成本低、系统抗冲击性强、污泥量少，自动化程度高等，另外，作为一体化设备，其具有占地面积小，便于集成。移动从 28 年开始就推行了小卡化解决方案，从 28 年 1 月到 211 年 5 月，共发行小卡 9.93 亿张，占同时期发卡总量的 5% 以上，小卡在生产环节产生的节能减排效应得到了广泛的认可。但小卡使用的包装材质的环保指标却一直未能得到解决，经过移动的潜心研究设计，目前，SIM 卡小卡化包装的方案出炉，使用低价环保纸品做包装材质，节能减排效果十分显著。同时，新的小卡化包装方案更加方便客户了解移动业务相关信息，也有利于销售人员清点和管理卡片，提高了营业人员的劳动效率。