

# CHENGLIN实验室报警气瓶柜送货

产品名称	CHENGLIN实验室报警气瓶柜送货
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

### 全钢气瓶柜 CHENGLIN实验室报警气瓶柜 送货

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。  
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。  
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H
CLQ101	70	单门/手动	190
CLQ202	90	双门/手动	190

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您 三效蒸发器脱盐法具有技术成熟、可处理废水范围广、占地面积小、处理速度快、节能等优点，随着化工产业的发展，越来越多的高含盐废水需要处理，三效蒸发器脱盐法的应用将越来越广泛。三效蒸发器2.1三效蒸发器应用范围三效蒸发器可应用于处理化工生产、食品加工厂、医药生产、石油和天然气采集加工等企业在工艺生产过程中产生的高含盐废水，适宜处理的废水含盐量为3.5%~25%（质量百分比），COD浓度为2~1，ppm。2三效蒸发器组成及原理三效蒸发器主要由相互串联的三组蒸发器、冷凝器、盐分离器和辅助设备等组成。三组蒸发器以串联的形式运行，组成三效蒸发器。整套蒸发系统采用连续进料、连续出料的生产方式。高含盐废水首先进入一效强制循环结晶蒸发器，结晶蒸发器配有循环泵，将废水打入蒸发换热室，在蒸发换热室内，外接蒸气液化产生汽化潜热，对废水进行加热。由于蒸发换热室内压力较大，废水在蒸发换热室中在高于正常液体沸点压力下加热至过热。中和处理的主要作用包括两个方面：发生酸碱中和反应，调整pH值至9.左右。之所以将PH值选择调整到9.左右有如下两个原因，其一pH值在排放标准之内，其二这个pH值有利于后续沉淀反应的进行。沉淀部分重金属，使锌、铜等重金属元素生成氢氧化物沉淀。沉淀反应在沉淀箱中进行，其作用是去除废水中的重金属离子（如汞、镉、铅、锌、铜等）、碱土金属（如钙、镁）以及某些非金属（如砷、氟等）。对于一定浓度的某种金属离子而言，溶液的PH值是沉淀金属氢氧化物的重要条件。