

# CHENGLIN全钢气瓶柜加工工艺

产品名称	CHENGLIN全钢气瓶柜加工工艺
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., LTD

### 全钢气瓶柜 CHENGLIN全钢气瓶柜 加工工艺

柜体：采用单层冷轧钢板，经酸洗磷化处理，表面通过树脂静电喷涂，达到防酸碱及防锈之效果。  
门板：采用可脱卸铰链，正面带视窗，视窗为钢化玻璃。  
PASS孔：柜体侧面设有PASS孔，保证柜内气体流动。

.固定链条：内部采用固定式链条，防止气瓶倾倒。

踏板：柜体底部设有可调节踏板，方便气瓶装卸。 拉手：采用嵌入式高强度拉手。

可选择选用专用报警装置。报警装置可识别：可燃式气体（如、煤气）等。 声光报警系统：当柜内传感器检测到气体泄漏时，会自动触发红灯闪烁和报警轰鸣声，同时自动排风，风机会自动工作，将气体通过排风管排出室外，保证工作区域的人身安全。

探测器为工业级防爆专用气体探测器。

型号	重量（千克）	门类型	外尺寸（H
CLQ101	70	单门/手动	190
CLQ202	90	双门/手动	190

CLQ303	120	1900*1200*450	
CLQ101-1	60	单门/手动	180
CLQ202-2	80	1800*900*450	
CLQ303-3	110	1800*1200*450	

如

您也许你已经觉察到，这和发生在我们呼吸道里的情形是非常相似的：大颗粒易被鼻腔、咽喉、气管截留，而细颗粒则更容易到达肺的深处，从而产生更大的健康风险。对于PM2.5的切割器来说，2.5微米是一个踩在边线上的尺寸。直径恰好为2.5微米的颗粒有5%的概率能通过切割器。大于2.5微米的颗粒并非全被截留，而小于2.5微米的颗粒也不是全都能通过。按照《环境空气PM1和PM2.5的测定重量法》的要求，3.0微米以上颗粒的通过率需小于16%，而2.5微米以下颗粒的通过率要大于84%。一直以来大家对水泵的了解都是估计都是通过做功，给水加压，使水在安装管道内流动或者在容器内升压，这里通过不同的方面介绍水泵，希望大家对水泵有不同的理解。在水泵使用的领域里，首先我想到的是用水，不论是饮用水还是洗漱用的水，甚至是城市里污染的水需要净化，这些都需要水泵设备来为我们提供服务的，没有水泵，那么我们的基本生存就是个问题了。不仅是城市的供水，还有我们在家里面使用的家庭的过滤水的机器，里面都有水泵装置来帮助我们净化水的作用，不论哪个方面，水泵可以分为好多种，而且每一种都具有不一样的大小体积和功能，所以很多人以为的水泵对我们影响很小的观点是不正确的。