

江苏苏州弱酸碱安全柜制造工艺

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 江苏苏州弱酸碱安全柜制造工艺 |
| 公司名称 | 无锡成霖科技有限公司 |
| 价格 | .00/台 |
| 规格参数 | 材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm |
| 公司地址 | 无锡市滨湖区蠡湖大道2018号 |
| 联系电话 | 0510-85222109 15061842035 |

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 江苏苏州弱酸碱安全柜制造工艺弱酸碱安全柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

| | | | | | | |
|----------------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| 黄色型号 | CL80200 | CL80400 | CL801000 | CL801200 | CL803000 | CL803000 |
| 红色型号 | CL80201 | CL80401 | CL801001 | CL801201 | CL803001 | CL803001 |
| 蓝色型号 | CL80202 | CL80402 | CL801002 | CL801202 | CL803002 | CL803002 |
| 加仑/Gal | 2/ Gal | 4/Gal | 8/Gal | 12/Gal | 30 /Gal | 45 |
| 重量(千克) | 12kg | 18.9 kg | 26 kg | 36.9kg | 81kg | 106 |
| 容积(加仑/升) | 2/7.5 | 4/15 | 8/38 | 12/45 | 30/114 | 45/170 |
| 可调层板(块) | 无 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 门类型 | 单门/手动 | 单门/手动 | 单门/手动 | 单门/手动 | 双门/手动 | 双门/手动 |
| 外型尺寸(高*宽*深/厘米) | 33*33*33 | 56*43*43 | 64*59*60 | 89*59*46 | 112*109*46 | 165*109*46 |

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。为此，我们选择了喷淋式饱和器生产硫铵+真空碳酸钾法脱硫+克劳斯法生产元素硫的组合工艺，简称真空碳酸钾法。该法由冷凝鼓风机、硫铵、终冷、洗苯、脱硫、硫回收、粗苯蒸馏等工序组成，现将硫铵、脱硫和硫回收工序的工艺流程与工艺特点介绍于后。1喷淋式饱和器生产硫铵来自冷凝鼓风机工序的的煤气经煤气预热器进入喷淋式饱和器，进入饱和器前室环形空间的煤气用硫铵母液喷洒，煤气中的氨被母液吸收生成硫铵。然后，两股煤气合并后进入饱和器后室，经硫铵母液喷淋吸收后进入饱和器内的旋风除酸器，分离掉煤气夹带的酸雾后送至终冷、洗苯工序。E.Morgenroth等[1]研究指出，颗粒污泥的形状系数稳定在.45，纵横比一般在.79左右。好氧颗粒污泥本身的生物相极其丰富，主要是形态各异的球菌、杆菌等。不同的培养条件对好氧颗粒污泥微生物群落有一定的影响。好氧颗粒污泥泥水分离性能好，在反应器中能形成较高的污泥浓度。从而提高了反应器的容积负荷和抗负荷冲击能力；剩余污泥量少，能有效地缩小沉淀池的体积。减少污水处理厂的占地面积；另外.好氧颗粒污泥还具有同步硝化反硝化(SND)功能。