

江苏南通危险品防爆柜全数控下料

产品名称	江苏南通危险品防爆柜全数控下料
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 江苏南通危险品防爆柜全数控下料危险品防爆柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量(千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积(加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/136
可调层板(块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸(高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。产生有机废水的源头很多，如印染、化肥、农药、医药、食品加工、有机化工等行业都是有机废水的输出大户。有机物易造成水质富营养化，有的甚至含对生物体有毒的物质，如果直接排放，会造成严重污染。有机废水的特点有机物浓度高，COD一般在2mg/L以上，有的甚至高达几万乃至几十万mg/L；色度高，有异味，有些废水散发出刺鼻恶臭，给周围环境造成不良影响；具有强酸强碱性，工业产生的有机废水中，酸、碱类众多，往往具有强酸或强碱性。世纪9年代以来，运用污泥干化技术处理城市污泥得到迅速发展。污泥干化设备污泥干化设备有许多不同的种类，其中常见的类型有：直接加热式。原理为对流加热，代表设备有转鼓、流化床等；间接加热式。原理为传导或接触加热，代表设备有螺旋、圆盘、薄层、碟片、桨式等；热辐射加热式。有带式、螺旋式等。污泥干化技术的进展下面结合在美国的实际考察结果，就污泥干化的一些技术要点，简要介绍市场主流干化技术和设备的进展情况。SPR污水净化技术以其流程简单可靠、投资和运行费用低、占地少、净化效果好的优势将为当今世界的城市污水的再利用开创一条新路。再生水处理工艺化学混凝的应用这种再生水处理工艺方法的主要思路就是将曝气生物滤池和化学混凝相结合，形成一个一体化的体系，通过生物膜的生物过滤和混凝过滤双重作用，对再生水进行深度处理，以达到净化的目的。化学混凝在再生水处理工艺中的应用既降低了膜过滤技术的成本，又有效的解决了传统工艺中生物膜污染和滤床堵塞等问题，过滤效果比较理想，且出水水质稳定，整套设备不需要像传统工艺中那样的单独的过滤沉淀池，能够形成生物降解，过滤，沉淀以及混凝一体化体系。