

江苏常州易燃液体防火柜全数控下料

产品名称	江苏常州易燃液体防火柜全数控下料
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 江苏常州易燃液体防火柜全数控下料易燃液体防火柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL801002	CL801202	CL803002	CL804502	CL805402	CL806002	CL809002	CL552
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001								
蓝色型号	CL80202	CL80402											
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal								
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg								
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114								
可调层板 (块)	无	1	1	1	2								
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动								
外型尺寸 (高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46								

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀性液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。DINENISO231612 11：适用于土壤中一丁基锡、二丁基锡、三丁基锡、一辛基锡、二辛基锡、三锡、三环己基锡、四丁基锡的定性和定量检测。测方法有机锡的检测通常包含四个步骤：取样、萃取、衍生化、仪器测定。目前，根据不同的检测需求，不同的标准中萃取方法主要有：水浴振荡或超声辅助溶剂萃取、固相萃取、微波消解等。此外，各种新型前处理方法也不断涌现，如固相微萃取、液相微萃取、快速溶剂萃取、超临界萃取、离子交换等。《车内VOCs试验方法》：测试条件：23±5%RH；测试方法：半动态测试；温度调整到40℃，保持4.5h后使用DNPH采样管采集车内空气3min后测定甲醛；采样结束后启动汽车发动机，使其空调正常工作，测定VOCs。GOSTR5126-24标准：测试条件：23±5%RH；测试方法：动态测试；模式一：以速度5公里/小时匀速行驶，行驶速度稳定2分钟后测试；模式二：以制造厂家规定的稳定转速空转2分钟后测试。