

江苏南京弱酸碱安全柜加工流程

产品名称	江苏南京弱酸碱安全柜加工流程
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 江苏南京弱酸碱安全柜加工流程弱酸碱安全柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/169
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸 (高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。 Dutta研究了一种豆科植物苜蓿与混合降解菌系对于PCBs污染土壤的修复在较高浓度PCBs条件下存在豆科植物的修复效果更好混合降解菌的修复效果要好于单一降解菌所以豆科植物耦合土著混合降解菌是修复PCBs污染土壤的有效策略。 Leigh等研究了一种桑Morussp.根部的酚类分泌物在植物生长过程中的变化情况并证实其中的3种黄酮类物质可作为一种PCBs降解菌的生长基质⁴¹。使用一种可分泌类黄酮的植物与PCBs降解耦合的修复效果优于两者单独使用植物的存在增加了供氧提高了降解菌的有效分布改变了土壤微生物的原有构成。 Kaenan (1983) 报导活性污泥法能去除渗滤水中99%的BOD₅， Venkataramani等人发现，渗滤液中8%以上的有机碳能被活性污泥法去除， Mard (1985) 报导，对于COD4mg/L ~ 13mg/L、 BOD16mg/L ~ 11mg/L、 NH₃⁺-N87mg/L ~ 59mg/L的渗滤水，混合式好氧活性污泥法对COD去除率可稳定在9%以上。 Pirbazari 等人对众多实际运行的垃圾渗滤液处理系统调查后指出，活性污泥法比其它好氧法处理效果佳。

[江苏连云港易燃液体防火柜90加仑](#)