

# 江苏南通油桶防火防爆柜CL804500

产品名称	江苏南通油桶防火防爆柜CL804500
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 江苏南通油桶防火防爆柜CL804500油桶防火防爆柜

### 技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量(千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积(加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/136
可调层板(块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸(高*宽*深/厘米)	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。今天的污水处理技术篇，为大家介绍污水处理中有关沉淀的相关知识，更多精彩。沉砂池沉砂池是采用物理法将砂粒从污水中沉淀分离出来的一个预处理单元，其作用是从污水中分离出相对密度大于1.5且粒径为.2mm以上的颗粒物，主要包括无机性的砂粒、砾石和少量密度较大的有机性颗粒如果核皮、种籽等。沉砂池一般设置在提升设备和处理设备之前，以保护水泵和管道免受磨损，防止后续污水构筑物的堵塞和污泥处理构筑物容积的缩小，同时可以减少活性污泥中无机物的成分，提高活性污泥的活性。VOCsVOCs(ads)H<sub>2</sub>O(ads)光激发步骤TiO<sub>2</sub>粒子具有能带结构，由充满电子的低能价带(VB)、空的高能导带(CB)和之间的禁带组成，当受到能量超过禁带宽度的光线照射时，价带上的电子被激发跃迁至导带，并在价带上留下相应的空穴(h<sup>+</sup>)，被吸附剂基材高度分散的纳米TiO<sub>2</sub>可使光生电子和空穴很快从体内迁移至表面，进而参与下一步的反应。TiO<sub>2</sub>+hTiO<sub>2</sub>(h<sup>++</sup>e)VOCs的光催化氧化步骤一般认为[14-15]，光生空穴(h<sup>+</sup>)是一种强氧化剂，能够将吸附在TiO<sub>2</sub>粒子表面的H<sub>2</sub>O和OH氧化为自由基(OH)，而光致电子是一种强还原剂，能俘获TiO<sub>2</sub>表面的吸附氧生成超氧阴离子自由基(O<sub>2</sub><sup>-</sup>)，并进一步通过质子化作用后成为OH的另一个来源，同时也降低了光生电子和空穴的复合概率，提高了反应速率。