

# 全自动氟氯离子测定仪LDCL-3000

产品名称	全自动氟氯离子测定仪LDCL-3000
公司名称	鹤壁市中正科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	河南省鹤壁市市辖区衡山路280号
联系电话	18739277896 18739277896

## 产品详情

水解部分功能特点：

采用中文7寸液晶触摸屏显示，温度，送样位置和送样时间屏幕时刻显示，界面友好，操作简单  
程序可根据用户需求自行编辑

炉温采用PID控制炉流，控温精度高，有效延长硅碳管使用寿命

螺旋不锈钢送样机构，送样距离，送样位置，送样速度可自行随意设定

升温速度可随意调节快慢，可直接连接插座使用

全自动送样，出样，自动密封胶塞，自动打开胶塞，胶塞自动复位

蒸发量可以随意调节，蒸汽稳定，使用寿命长

配置进口高精度数字式电极，保证了实验的准确性

滴定部分功能特点：

配备全自动滴定软件，可使用于最新WIN10电脑操作系统，滴定溶液可设定，滴定速度可根据样品特性随意设置，数据结果可查询，导出上传，：氟氯都可自动滴定，自动计算，测量结果自动生成

技术参数：0.1 ；

测温精度：1100 ± 1

控温精度：25分钟左右升温到 1100 ± 1

升温时间：100 —1200

温度设定范围：0.1mV

电位分辨率：0-200；

电流开度设定范围：

测试方法：高温燃烧水解法

精密度：氟符合 GB/ T4633—2014国标,测量范围：10-2000ug/g;氯符合 GB/ T35582014国标,测量范围：0.003%-45%

供电电源：AC220V ± 10% , 50Hz；

整机功率： 3.5KW；

整机重量：60kg；

滴定系统尺寸：583\*356\*361

整机尺寸：800mm\* 550mm\* 610mm