

重庆实验室防火柜90加仑

产品名称	重庆实验室防火柜90加仑
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 重庆实验室防火柜90加仑实验室防火柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL804502
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL804501
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801202	CL803002	CL804502	CL804502
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量（千克）	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积（加仑/升）	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板（块）	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸（高*宽*深/厘米）	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。为达到标准要求，我国北方地区开始了建筑保温隔热工作，此时的保温系统形式主要采用外墙内保温系统，绝热材料采用保温浆料。二是发展阶段。年，随着建筑节能标准的修订，建筑节能目标提升到了5%。对建筑保温隔热性能要求也相应提升，建筑保温隔热系统出现了建筑外保温系统、自保温系统等形式。绝热材料采用保温性能更好的EPS、胶粉聚苯颗粒等替代原来的保温浆料。三是快速发展阶段。经过十几年的发展，我国建筑保温隔热技术逐渐成熟，尤其是外墙外保温系统发展迅速。UsedWater是新加坡为了改变公众对污水的理解，提升NEWater的社会接受度而衍生，创作的专业词汇，借用这个词语来体现对污水的资源价值和能源价值。IW：(水协会)正在倡导用Usedwater代替wastewater。UsedWater包括多种，如生活污水，工业废水等，本文将介绍利用厌氧处理技术处理市政污水，对工业废水进行循环利用，还将介绍可实现节能减排的实时曝气控制技术，以及MBR工艺试验装置。