

亳州成霖牌安全柜CL809000

产品名称	亳州成霖牌安全柜CL809000
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 亳州成霖牌安全柜CL809000成霖牌安全柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL801002
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	
蓝色型号	CL80202	CL80402				
CL801202	CL803002	CL804502	CL805402	CL806002	CL809002	CL552
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45 /
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/1
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手
外	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*10
型尺						
寸 (高*宽*深/厘米)						

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。仅212年一年就发生三起因水冷壁爆管、空预器穿孔等问题导致的停炉事件。损失大，排烟温度高。由于循环流化床锅炉平均床温在85 至9 间，尽管循环倍率较高，但排烟温度都在15 以上，甚至超过16 ，排烟热损失大。电设备多，电耗较大。由于循环流化床锅炉各类配风要求严格，对应配风风机较多，风机电耗较大。脱硝设备，氮氧化物排放控制困难。尽管循环流化床锅炉采用了通过控制锅炉床温，控制氮氧化物生成的低氮燃烧技术，但氮氧化物无法有效控制，随着环保管理要求越来越严，排放指标越来越低，仅靠此技术很难满足将来环保发展要求。5炉内添加石灰石脱硫效率低，随着环保管理要求越来越严，排放指标越来越低，仅靠此技术很难满足将来环保发展要求。改造目的和总体思路提高锅炉防磨性，减少锅炉内部磨损，延长其使用寿命；增加尾部余热回收设施，回收烟气余热，提高锅炉热效率；风机采用变频技术，降低风机电耗，达到节能降耗目的；控制炉内钙硫比，降低氮氧化物排放，增加脱硝设施，进一步控制和降低氮氧化物排放；增加备用石灰石系统，确保炉内脱硫系统正常，增加尾部脱硫设施，控制和降低排放浓度，确保排放达标。事实上，上述微量元素对调节厌氧微生物细胞的渗透压、pH值、氧化还原电位等都起着至关重要的作用。有些元素如S、FNI还是厌氧发酵过程中杆菌(Methanobrevibacterarboriph i2lus)、八叠球菌(Methanobreacteriamicrochips)的必不可少的组成成分。对于垃圾渗滤液来说，N、P、S营养物的含量基本上可以满足厌氧生物的需求，因此无需额外添加，但是FNCo等主要微量元素的含量已不能满足反应器运行的需要，因此必须适量添加。

[池州实验室防火柜4加仑](#)