

# 鄂尔多斯实验室弱酸碱安全柜CL803000

产品名称	鄂尔多斯实验室弱酸碱安全柜CL803000
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 鄂尔多斯实验室弱酸碱安全柜CL803000实验室弱酸碱安全柜

### 技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45 /Gal
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106 kg
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外尺寸	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46
寸 (高*宽*深/厘米)						

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。不然可靠方法还是铁锰反应容器，不同组分交替进料。在日照条件非常好的情况下，选公式三，作为主反应是的。在日照条件很差的情况下，选公式二作为主反应。在生物质资源丰富的地方，选择公式四为主反应。的产出是、沼渣炭。生物质转化的年储量是2~8吨/平方公里。方公里生物质的光液聚光面积需求面积不超过1公顷。方公里生物质聚集成本非常低廉。可以得到光液工厂年面积产量密度是.2~.8万吨/公顷。石化页岩气工程技术进展石化针对页岩气勘探开发存在的技术难题，以技术国产化、优质低成本成井和有效压裂为目标，通过持续攻关研究，初步形成了具有自主知识产权的页岩油气工程配套技术系列，具备了水平段长2m钻完井、分段压裂2段以上的压裂设计与施工能力，并在页岩气勘探开发实践中得了及时应用，支撑了石化页岩油气勘探开发工作。1页岩气工程地质环境描述技术页岩气工程地质环境描述技术有效指导了重点地区页岩油气井钻井优化设计、可压性评价、完井方式选择及压裂方案设计等。

[龙岩酒精防火防爆柜送货](#)