

安徽池州防火防爆安全柜13年老品牌

产品名称	安徽池州防火防爆安全柜13年老品牌
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 安徽池州防火防爆安全柜13年老品牌防火防爆安全柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402				
CL801002						
CL801202	CL803002	CL804502	CL805402	CL806002	CL809002	CL552
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45 /Gal
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106kg
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46
寸 (高*宽*深/厘米)						

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀性液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。类物质是多氯代二苯并-对-（PCDDs）和多氯代二苯并呋喃（PCDFs）的总称，它们是氯代三环芳香化合物。由于氯原子的取代数目和位置不同，构成了75种PCDD和135种PCDF。其中有17种（2，3，7，8位全部被氯原子取代的）类被认为对生态环境和人类健康有很大危害。本文将详细分析垃圾焚烧与的关系，以便公众对此有一个客观认识。类污染源自何处？环境中的类主要来源于人类生产活动释放的副产物除科学研究外，人类从未有意生产或使用过类，环境中的类主要来源于人类生产活动释放的副产物。产生VOCs的固定污染源主要包括石油化工、电子、喷涂、皮革、印刷等工业源。目前国内固定污染源监测对象主要为非总烃和挥发性有机物特征组分，欧盟和美国的监测对象则以总有机碳（TOC）为主，但监测分析方法均以离子火焰分析为主。针对固定污染源VOCs排放监测现场手工采样，实验室离线分析方法花费的时间长、数据不及时，且外界的干扰因素（人员、环境、运输）影响较大。在欧美等发达国家，已经逐步应用在线仪器对固定污染源废气进行实时监测。

江苏无锡实验室防火柜参数