

矩形盆式橡胶支座GPZ (II) 1.5DX型

山西阳泉矩形盆式橡胶支座GPZ (II) 4DX型 严选材质 众拓路桥

产品名称	矩形盆式橡胶支座GPZ (II) 1.5DX型 山西阳泉矩形盆式橡胶支座GPZ (II) 4DX型 严选材质 众拓路桥
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	120.00/套
规格参数	品牌:众拓路桥 颜色:灰色、橘色 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

纵向位移：1000~4500kN,E1=±50、E2=±100、E3=±150mm;5000~17500kN,E1=±100、E2=±150、E3=±200mm;20000~37500kN,E1=±150、E2=±200、E3=±250mm;40000~60000kN,E1=±200、E2=±250。检查支座锚栓，必须符合设计要求。5、垫石顶面任何两点高差不得大于2mm。架梁前的支座安装1、架梁前，要确定好支座坡度类型及支座坡度方向。2、架梁前，还应该提前检查梁底预留支座上支座板螺栓孔位置、大小、和孔深。

检查支座锚栓，必须符合设计要求。5、垫石顶面任何两点高差不得大于2mm。架梁前的支座安装1、架梁前，要确定好支座坡度类型及支座坡度方向。2、架梁前，还应该提前检查梁底预留支座上支座板螺栓孔位置、大小、和孔深。3、转角：支座转动度不小于0.02rad。4、摩阻系数：加5201硅脂后，常温型活动支座设计摩阻系数最小取0.03。耐寒型活动支座设计摩阻系数最小取0.06。5、位移：活动支座位移量超过规格系列表1、表2中的规定时，可按实际需要适当加大位移量。

上述两种也可混合使用，如支座与大梁采用地脚螺栓连接与墩台采用焊接连接。当采用预埋地脚螺体孔的地脚螺体连接时，建议用环氧树脂砂浆替代灌浆的混凝土，其配合比(按重量)为环氧树脂，二丁脂17，8，砂250。每一种GPZ()盆式桥梁橡胶支座的尺寸都是固定的GPZ()1.0DX，就是代表的一种单向活动支座，其中纵向位移有正负50、100、150三种，由于位移不同，支座的重量也不同，而且地脚螺栓的尺寸也随支座的尺寸变化而变化。C、建筑高度低，对桥梁的结构设计非常有利。d、使用养护简便。GPZ盆式橡胶支座有KN二十八个级别，每个级别固定(GD)单向活动(DX)和双向活动(SX)三种。本系列支

座具有建筑高度低，滑移面系数小，承载能力大，转动性能灵活，缓冲性能好，构造简单，重量轻，价格便宜等优点，是建筑连续梁式桥的最佳支座。