

便携式恶臭气体快速检测箱 E-17G

产品名称	便携式恶臭气体快速检测箱 E-17G
公司名称	上海乐丁电子GASTEC气体检测专家
价格	.00/套
规格参数	
公司地址	洛川东路370号8316室
联系电话	021-56319809 18917899676

产品详情

便携式恶臭气体快速检测箱 E-17G 可检测：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳、苯乙烯、二氧化硫、氯气、苯、甲苯、二甲苯、甲醛、丙酮、苯酚、乙醛等，包含：[气体检测管](#)、[发烟管](#)套装、5米延长采样管、检测管切割器、热解器、自动记数型采样泵、手册、便携式仪器箱等等。

采用直读式气体检测管法

检测管式气体检测器是由检测管和[气体采集器](#)

两部分构成。在一定直径的玻璃管内紧密地装填检测剂，将两端密封，然后在玻璃管表面印制表示浓度的刻度，就制成了一支检测管。在对检测目标气体进行检测时，先将检测管两端切断，通过采集器将一定量需要检测的气体抽入检测管内，检测管内就会立刻与检测试剂发生反应，并出现颜色的变化。通过变化层所在的相应位置，读取该气体的浓度。

检测试剂是通过在硅胶或氧化铝等物质表面附着显色试剂的方法制成的。显色试剂遇到被检测气体时会发生特定的反应，而且这种检测试剂具有相当的稳定性。

反应可分为两种，一种是被检测气体与检测试剂直接发生反应，产生变色。另一种是将被测气体转变为其他气体，转变后的气体再与检测试剂反应，产生变色。

产品的独特之处

操作简单：无论何时、何处、何人、都可在所需之处快速完成检测。

判断直观：抽气完成后，可以直接从变色层所对应的刻度读取浓度数值，简单明了。

检测范围宽：通过调整抽气量，可以扩大检测范围。

检测结果准确：每一批检测管都要通过多次试验来标定刻度。

使用期限长：产品稳定性好，有效期较长。

检测管式气体检测器被广泛应用于各种领域及场所

本公司的气体检测技术只需使用检测管和采集器就可对气体进行检测。操作简单，极易掌握，有着广泛的应用，可以在很多领域发挥作用。其中包括：

重工业：钢铁、造船、汽车、造纸等 制造业：食品、家电、半导体等 石化业：化学工业、石油精炼等
能源领域：天然气、电力等 工程施工现场：下水道、燃气工程、建设工地等 科研：研究室、实验室等
交通：电车、飞机、船舶、公共汽车或长途车等 事务所：办公室、会议室、大厅、演艺室等
学校：实验室、教室的空气污染等 公共场所：电影院、剧场、商场、饭店和酒店等
体育与休闲：游泳池、训练场、室内体育设施等
环境：环保局、疾病预防控制中心、环境监测站（大队）等 突发性化学事故：如火灾、爆炸、毒气泄漏
医疗机构：医院、诊疗所、保健所等