

# 山东临沂CHENGLIN易制爆安全柜60加仑

产品名称	山东临沂CHENGLIN易制爆安全柜60加仑
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

## 产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 山东临沂CHENGLIN易制爆安全柜60加仑CHENGLIN易制爆安全柜

### 技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45 /Gal
重量 (千克)	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106 kg
容积 (加仑/升)	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/170
可调层板 (块)	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46
寸 (高*宽*深/厘米)						

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。LED节能路灯定义及其特点LED路灯（LightEmittingDiode，发光二极管）即半导体照明灯。它是一种基于半导体PN结形成的用微弱的电能就能发光的固态光源。LED路灯与常规高压钠灯路灯不同的是，大功率LED路灯的光源采用低压直流供电、由GaN基功率型蓝光LED与黄色荧光粉合成的白光二极管，具有、安全、节能、环保、寿命长、响应速度快、显色指数高等独特优点，可广泛应用于城市道路照明。CC：S工艺，即连续循环曝气系统工艺(ContinuousCycle：erationSystem)，是一种连续进水式SBR曝气系统。这种工艺是在SBR(SequencingBatchReactor，序批式处理法)的基础上改进而成。年澳大利亚的新南威尔士大学与美国：BJ公司合作开发了采用间歇反应器体系的连续进水，周期排水，延时曝气好氧活性污泥工艺。年美国国家环保局正式承认CC：S工艺属于革新代用技术(I/：)，成为目前进的电脑控制的生物除磷、脱氮处理工艺。

[江苏常州CHENGLIN易燃液体防火柜送货](#)