

安徽宿州防火柜2加仑

产品名称	安徽宿州防火柜2加仑
公司名称	无锡成霖科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	材质:钢 颜色:黄、红、蓝 厚度:1.2mm
公司地址	无锡市滨湖区蠡湖大道2018号
联系电话	0510-85222109 15061842035

产品详情

无锡成霖科技有限公司

Wuxi Chenglin Technology Co., Ltd.

化学品防爆柜、防火安全柜、危险品存储柜、防火防爆柜、易燃液体防火柜、安全柜、可燃品防火柜、防火柜、易制爆柜 安徽宿州防火柜2加仑防火柜

技术参数

CHENGLIN安全柜是参照美国OSHA标准（美国职业安全健康管理局），符合NFPA（美国国家消防协会）第30条规定的要求用于规范存储易燃易爆液体及危险化学品。CE认证

RoHS产品环境认证，通过防火及防爆测试报告

安全柜整体为双层冷轧钢板构造，两层钢板之间间隔38mm。

采用鞍钢冷轧钢板（德标T12），内外双层均采用1.0mm，部分件采用1.2mm，双层之间进行加强，增加强度，防火性能更好。

柜身底部50mm高的防漏液槽可能的防止化学液体的外溢。

采用镀锌层板，防腐蚀，每块层板面背加强，每块可承托100-120kg的钢制安全罐。

柜体内外采用户外高光静电喷涂，无铅的树脂漆，大程度的增加抗化学品的能力。

标有三种语言的高可见度标签，耐腐蚀。

两个可带有防火装置的通风口，分别位于柜身的两侧，柜外侧配有接静电连接点，配有防静电导线一根。

黄色型号	CL80200	CL80400	CL801000	CL801200	CL803000	CL803000
红色型号	CL80201	CL80401	CL801001	CL801201	CL803001	CL803001
蓝色型号	CL80202	CL80402	CL801002	CL801202	CL803002	CL803002
加仑/Gal	2/ Gal	4/Gal	8/Gal	12/Gal	30 /Gal	45
重量（千克）	12kg	18.9 kg	26 kg	36.9kg	81kg	106
容积（加仑/升）	2/7.5	4/15	8/38	12/45	30/114	45/136
可调层板（块）	无	1	1	1	2	2
门类型	单门/手动	单门/手动	单门/手动	单门/手动	双门/手动	双门/手动
外型尺寸（高*宽*深/厘米）	33*33*33	56*43*43	64*59*60	89*59*46	112*109*46	165*109*46

【备注】产品有黄（黄指示易燃液体）、红（红色指示可燃液体）、蓝（蓝色指示腐蚀型液体）三种颜色，三种颜色的尺寸相同，储放化学品类型不同。在储存化学品的过程中，使用有色标签来识别、整理、分开各种易燃或危险液体。这样做同时又能在发生火灾时方便消防人员识别危险品。从专业名词上：DTRO系统由罐系统、渗滤液级、浓缩液级、透过液级组成。DTRO系统工作流程：垃圾渗滤液经过有效收集存储于调节池中（调节池起到储存和支持渗滤液中部分微弱的好养过程以及沉降从垃圾堆体里直接收集的渗滤液中的悬浮物的作用），（调节池达到系统工作的水位，方可启动系统运行）调节池中的渗滤液由满足系统用水的泵抽往渗滤液储罐，渗滤液储罐中由液位控制调节池供水泵的起停，渗滤液进入渗滤液储罐由酸罐定量供酸，进行系统性能要求的PH调节过程，此过程也叫调酸过程（目的是防止PH过高的渗滤液在系统中结垢），进行调酸之后的渗滤液由系统中的PK离心泵供与系统中的砂滤器和精滤器进行截留杂质或者SS悬浮物，此时系统会自动向经过精滤器的渗滤液填加特殊的防止渗滤液结垢的阻垢剂，然后供与高压泵（此处高压泵的进口压力不能低于.5bar），高压泵和在线泵增压之后进入膜柱，进入膜柱的渗滤液由导流盘和膜片分离成了浓缩液和透过液。nMBR运行期间的膜污染主要取决于膜的性质、操作条件(温度，水通量，HRT和SRT)、流体动力学和污泥特性。Lin研究报道，在相同的流体动力学条件下操作时，高温条件下系统的过滤阻力会比中温条件下系统的过滤阻力高约5~1倍。这是由于在高温条件下，SMP和细小的絮凝物会大量累积。Huang报道，随着HRT的减少，SMP会加速积累，而较长的SRT会减少颗粒的絮凝度和粒径，从而加剧膜污染。通过优化操作条件，可以在一定程度上有效地减轻：nMBR中的膜污染。