

耐用又实惠 卫生级取样阀 经久耐用 无菌取样阀 新价格

产品名称	耐用又实惠 卫生级取样阀 经久耐用 无菌取样阀 新价格
公司名称	湖北华国流体设备厂
价格	100.00/套
规格参数	规格:DN15 介质温度:100 () 工作压差:高
公司地址	中国 湖北 黄石市铁山区 龙江路2弄5号
联系电话	010-0471-000000

产品详情

规格	DN15	介质温度	100 ()
工作压差	高	材质	不锈钢
品牌	耀国	型号	DN15
产品别名	取样阀	适用范围	DN15-DN25
连接形式	焊接	类型(通道位置)	直通式
流动方向	单向	驱动方式	手动
用途	疏水	适用介质	水
压力环境	高压		

—————精度超高—————售后到位—————

全国服务热线:400-036-8988

产品说明

取样阀是用于获取管路或设备中介质样品的阀门，在很多需要经常对介质样品进行化学分析的场所，多会使用专门的取样阀。按照取样时的工作原理或性能不同，取样阀主要分为三个种类，包括双联开启阀、法兰夹片阀以及带保温夹套的取样阀。1、双联开启阀双联开启阀是较为常用的取样阀，通常由两个连接的球阀组成，其特点是取样安全、稳定。在取样过程中，首先关闭双联开启阀中靠近设备和管道的a阀门，而后开启b阀门，让介质流入两个阀门之间的空间，而后关闭b阀门开启a阀门，将取样器皿放置在取样口盛放取样介质。2、法兰夹片阀法兰夹片阀的原理是，通过阀杆顶部的椎体和阀座的锥孔进行密封，在取样时使用手轮提升阀杆的位置，将阀杆与锥孔分离，这样锥孔中的介质即可流入外部的取样器皿中。3、带保温夹套的取样阀取样阀的使用过程中，如果遇到需要使用保温夹套的情况，则应注意在操作时，不能在介质未完全融化前强行开启阀门，必须等到阀门内结晶溶化后才能开启阀门，否则容易造成安全事故。取样阀使用保温夹套时，还要注意不能强行开启阀门，如果遇到阀门不能开启的情况，切忌使用加长力臂，这样会造成阀门的受力过大而导致阀芯和阀杆的脱落，或导致取样部件的损坏，导致安全

隐患。

服务热线：0577-56756859、13819717505++杨先生++欢迎来电+++

=====【好阀门“耀国”造】=====