

无菌式生物组织捣碎机 海康

产品名称	无菌式生物组织捣碎机 海康
公司名称	湖南海康仪器仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:海康 型号:HLF-6
公司地址	中国 湖南 长沙市岳麓区 湘仪路竹马巷_17号
联系电话	86-073185869249 13907495456

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	海康
型号	HLF-6	尺寸	570 × 700 × 1280 (mm)
重量	120 (kg)		

海康仪器仪表有限公司创办于1997年，集科研、生产为一体，技术实力雄厚，专业研制、生产:生物制药组织捣碎机、无菌式搅拌机、无菌式搅拌机、高速冷冻和大容量冷冻离心机及台式离心机、医用无菌式洗手台、医用灭菌消毒液生成机和水浴箱、生化培养箱等各种实验仪器，采用微机控制，变频变速，其技术性能在国内处于领先地位，广泛应用于大专院校、科研单位、血站、各级医院、化工、冶金、电子、制药行业。还可以根据用户的各种不同的需要设计研制产品，完善的售后服务，让您全无后顾之忧。海康仪器，质量至上、诚信为本，以一流的产品，一流的信誉为广大的用户提供满意的服务。

1、用途：

主要用于生物制药行业和生物疫苗行业捣碎生物体组织。例如用于捣碎制作疫苗用的事先孵化的胚蛋、动物脾脏组织、甲壳类及蠕性组织捣碎等。

该设备由一根转速可调的立式捣轴和安装在轴下端的捣碎刀片组成，由电动机带动在捣桶中旋转切削；将需要被捣碎的生物体倒入捣桶，盖好哈佛式桶盖后，旋转的捣碎刀则将生物体捣碎。被捣碎成流滑的生物体可以从低部边缘的排料孔排出。为了保证捣碎过程中将温度控制在允许范围内，在捣碎桶外围安装有冷却套桶，冷却套桶内可装有水、酒精按一定比例配制的液体。可事先预冷至所需的温度，供捣碎是使用。工作时温度状态可实施监测并显示。

可事先预冷所需的温度，供捣碎机使用。工作时的温度状态可实施监测并显示。

2、特点：

?性能优越

微机控制、变频调速、控制精度高、捣碎效率高、震动小、噪声低；

?操作简单

刀、轴、捣桶清洗消毒、装拆方便；

面板数字显示，可编程操作，能自动记忆存储操作程序。

3、主要技术参数：

?电源：380v 50hz

?转速范围：0—6000转速/分

?最大容量：13000毫升

?最大捣碎容量：10000-5000毫升

?定时范围：1—99min（分）

?外型尺寸：570（宽）×700（深）×1280（高）

?重量：120kg

?变频电机功率：2.2kw