

D001大孔强酸性阳树脂

产品名称	D001大孔强酸性阳树脂
公司名称	漂涑特（天津）新材料科技有限公司
价格	15500.00/吨
规格参数	品牌:金漂涑 型号:D001 产地:天津
公司地址	天津市津南区津南经济技术之开发区香港街3号
联系电话	13190381162

产品详情

本公司是一家正规树脂生产厂家、质量可靠、价格靠谱、购买放心【漂涑特（天津）新材料科技有限公司】专业生产研发大孔吸附树脂。特种吸附树脂。复合功能树脂。阴阳离子交换树脂。软化水树脂。烧结剂。清灰剂。节煤助燃剂。水处理药剂。煤矿浇注料。主要分为强酸性、强碱性、弱酸性、弱碱性四大系列。

承接污水处理工程、有效去除水中硫酸根离子、氯离子、钙镁离子、各种金属离子

D201、D296。D301。D354。SD354。D202。330。

D101。AB-8。D061。D152。D204。D254。D280。D314。D396。213。312。D203。D113。

D001。D003。001×7。732。201×7。717。各种用途阴阳离子交换树脂。

可生产各种水处理用途的特种吸附树脂，各种水中困难杂质均可去除。

《污水处理树脂》《特种吸附树脂》《制药厂树脂》《出口级树脂》《软化水树脂》《混床MB树脂》《浮床FC树脂》《复合功能树脂》《电厂树脂》《钢厂树脂》《国标树脂》《电标树脂》《出口级树脂》《湿法冶金树脂》《凝结水精处理树脂》《阴阳树脂》《水处理树脂》《工业级树脂》《双层床树脂》《三层床树脂》《大孔吸附树脂》《贵金属提取树脂》《吸附金属树脂（金、银、铜、铁、镍、铬、铭、锌、钨、钼）》《脱色树脂》《脱盐树脂》《除盐树脂》《提取甲醛树脂》《提取苯酚树脂》《中药提取树脂》《西药提取树脂》【承接出口订单业务】

D001大孔树脂D001大孔吸附树脂离子交换树脂

俗称：D001树脂，植物提取树脂，D001强酸性树脂，D001大孔吸附树脂

学名：D001大孔型强酸性苯乙烯系阳离子交换树脂

用途:D001大孔阳树脂主要用于水处理(纯水制备、废水处理)、生化制品及湿法冶金中钨、钼的提取。特别适用于除去碳酸氢盐、碳酸盐及其它一些碱性盐类,也可用于锌、镍废液的回收处理,生化药物的分离提纯及糖液脱色等。广泛应用于制药及天然植物中活性成分如皂甙、黄酮、内脂、生物碱等大分子化合物的提取分离。并在抗生素、维生素、氨基酸、蛋白质提纯,生化制药方面有很广泛的应用。大孔吸附树脂对工业废水,废液的处理也有着广泛的应用,如废水中含苯类、胺类等有机物和重金属离子等均具有很好的吸附、回收净化作用。

一、D001大孔树脂产品简介:本品系以苯乙烯、二乙烯苯共聚形成高分子聚合物,再经过磺化反应而形成的具有磺酸基团的阳离子交换树脂。

二、D001大孔树脂执行标准:GB/T16579-1996 DL519-93 SH2605.02-1997

三、D001大孔树脂理化性能 四、运行参考指标

外观 浅棕色或灰褐色 1. PH范围:0-14

不透明球状颗粒 2. 高使用温度:氢型100

全交换容量mmol/g 4.80 3. 工业用树脂高度:
> 1.5m

体积交换容量mmol/ml 1.60 4. 再生液浓度:NaCl:8-10
%, HCl:4-5%

含水量% 50-60 5. 再生液用
量:NaCl(8-10%)体积:树脂体积=1.5-2:1

湿视密度g/ml 0.74-0.80 HCl(4-5%)体积
:树脂体积=2-3:1

湿真密度g/ml 1.16-1.24 6. 再生液流速:5
-8 m/h

粒度% (0.315-1.25mm) 95 7. 再生接触时间:45-60
min

有效粒径mm 0.40-0.70 8. 正洗流速:
约30 m/h

均一系数 1.60 9. 正洗时
间:20-30 min

磨后圆球率% 95 10. 运行流速
:20-40 m/h

出厂型式:Na型 11.工作交换容
量:1000mol/m³

五、国外对应牌号美国:Amberlite 200 德国:Lewatit SP-120 日本:Diaion PK

六、包装：编织袋，内衬塑料袋，净重25KgD001大孔吸附树脂离子交换树脂

七、储运：产品在储运过程中保持5-40℃环境中，避免过热，注意不使树脂失水