

# 微导管Finecross泰尔茂

|      |                                 |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 微导管Finecross泰尔茂                 |
| 公司名称 | 上海美伯斯医疗科技有限公司                   |
| 价格   | 3700.00/件                       |
| 规格参数 | 品牌:泰尔茂<br>型号:Finecross<br>产地:日本 |
| 公司地址 | 中国(上海)自由贸易试验区临港新片区老芦公路536号      |
| 联系电话 | 13770699905 13770699905         |

## 产品详情

产品名称：微导管Finecross泰尔茂、微导管Finecross、Finecross微导管、NC-F863A、NC-F865A

产品型号：NC-F863A；NC-F865A

医疗器械注册证编号：国食药监械(进)字2012第3773552号

适用范围：该产品是针对经皮插入血管内之后,导丝难以通过冠状动脉等的狭窄部分的患者,在实施经皮冠状动脉成形术(PTCA)时确保导丝的通过,另外还用于注入药物。

结构及组成：该产品由导管杆、座以及耐扭折护套组成，带有不透射线的金标记，外表面覆有亲水性涂层(二甲基丙烯酸酰胺-缩水甘油甲基丙烯酸酯共聚物)，导管内表面涂有硅油润滑剂。制造材料为：导管杆内层：聚四氟乙烯、中层：聚氨酯弹性体、加强体：不锈钢SUS304、外层：聚酯弹性体和聚氨酯弹性体；座：尼龙12；耐扭折护套：聚氨酯弹性体。产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。

| 产品名称        | 注册证号                    | 产品规格  | 产品型号 | 生产企业    | 挂网价格(元) |
|-------------|-------------------------|---|------|---------|---------|
| 血管内造<br>影导管 | 国械注进2<br>018303233<br>6 | 直径4Fr/5<br>Fr/6Fr；长<br>0M；RH+4<br>AR2000M；<br>RH+4BPIN<br>00M；RH+4<br>度65/70/80<br>CL3500M；<br>RH+4CL400<br>0M；RH+4CR<br>3500M；<br>/100/110c<br>RH+4CR400<br>0M；RH+4JL<br>3500M；RH+<br>4JL4000<br>M；RH+4JR<br>3500M；RH+<br>4JR4000M；<br>RH+4M<br>P2520M；RH+<br>4MP3020M；<br>RH+4MP302<br>8M；<br>RH+4MP402<br>0M；RH+4PR<br>2008M；RH+<br>4PR25<br>08M；RH+5<br>AL1000M；RH+<br>5AL2000M；<br>RH+<br>5AL3000M；<br>RH+5AR100<br>0M；RH+5AR<br>2000M |      | 泰尔茂株式会社 | 159     |

; RH+5AR3000M ; RH+5BPIN00M ; RH+5BPI  
R00M ; RH+5BPJL00M ; RH+5BPJR00M ; RH+  
5CAS100M ; RH+5CL3500M ; RH+5CL4000M  
; RH+5CL5000M ; RH+5CL6000M ; RH+5CR  
3500M ; RH+5CR3528M ; RH+5CR4000M ; R  
H+5CR5000M ; RH+5FJ1000M ; RH+5JL3500M  
; RH+5JL4000M ; RH+5JL5000M ; RH+5JR350  
0M ; RH+5JR4000M ; RH+5JR5000M ; RH+5J  
R6000M ; RH+5MP2520M ; RH+5MP2528M ;  
RH+5MP3020M ; RH+5MP3520M ; RH+5MP4  
020M ; RH+5RD3000M ; RH+5TIG110M ; RH  
+65P0061M ; RH+6AL1000M ; RH+6AL2000M  
; RH+6AL3000M ; RH+6AR1000M ; RH+6AR  
2000M ; RH+6AR3000M ; RH+6BPIN00M ; R  
H+6BPIR00M ; RH+6BPJL00M ; RH+6BPJR00  
M ; RH+6CL3500M ; RH+6CL4000M ; RH+6C  
L5000M ; RH+6CL6000M ; RH+6CR3500M ; R  
H+6CR4000M ; RH+6CR5000M ; RH+6JL3500  
M ; RH+6JL4000M ; RH+6JL5000M ; RH+6JR3  
500M ; RH+6JR4000M ; RH+6JR5000M ; RH+  
6JR6000M ; RH+6MP2520M ; RH+6MP3020M  
; RH+6MP3520M ; RH+6MP4020M ; RH+6TR  
4000M ; RH+AB44108M ; RH+AB4410GM ; R  
H+AB54108M ; RH+AB5410GM ; RH+AB6410  
8M ; RH+AC4410GM ; RH+AD44108M ; RH+  
AD4410GM ; RH+AD5410GM ; RH+AD6410G  
M ; RH+AG34108M ; RH+AG94107M ; RH+A  
GF4108M ; RH+BA14110M ; RH+BA24110M ;  
RH+BA34110M ; RH+BB14110M ; RH+BB2411  
0M ; RH+BE14110M ; RH+BE24110M ; RH+B  
H14110M ; RH+AB45108M ; RH+AB4510GM  
; RH+AB55108M ; RH+AB5510GM ; RH+AB6  
5108M ; RH+AC3510GM ; RH+AD6510GM ;  
RH+AG95107M

微导管 ( 国械注进2直径 : 2.7 MC-PP2710C、MC-PP27105、MC-PP27107、 泰尔茂株式会社 2486  
商品名 : 016303287 有导丝 , MC-PP27101、MC-PP2711C、MC-PP27115、  
Progreat ) 1 导丝直径 MC-PP27117、MC-PP27111、MC-PP2713C、  
: 0.021 PE MC-PP27135、MC-PP27137、MC-PP27131、M  
导丝可塑 C-PE27105、MC-PE27101、MC-PE27115、MC  
形导管长 -PE27111、MC-PE27135、MC-PE27131、MC-  
度 : 110c PE27131Y MC-PP28105、MC-PP28101、MC-PP  
m/130cm 28115、MC-PP28111、MC-PP28135、MC-PP28  
、直径 : 2131、MC-PE28105、MC-PE28101、MC-PE2811  
.8 5、MC-PE28111、MC-PE28135、MC-PE28131  
有导丝 ,  
导丝直径  
: 0.021 PE  
导丝可塑  
形导管长  
度 : 100c  
m/110cm/

130cm/150  
cm

微导管 ( 国械注进2直径 : 2.0 MC-PA2013、 MC-PC2011、 MC-PC2013、 MC 泰尔茂株式会社 2664  
商品名 : 016303287 F 无导丝 -PC2015、 MC-PV2013、 MC-PV2015、 MC-  
Progreat ) 1 导管长度 PW2013、 MC-PW2015

: 110cm/1  
30cm/150c  
m

导丝 ( 商 国械注进2直径 : 0.0 RF\*GS25263M;RF\*PA18263M;RF\*GA18263M;RF 泰尔茂株式会社 285  
品名 : Ra 015303256 18/0.025/0. \*GA18303M;RF\*GR35263M;RF\*GS32263M;RF\*P  
difocus 6 032/0.035/ A25263M;RF\*GA25263M;RF\*GS32303M;RF\*GA

Guide 0.038",长 32263M;RF\*GA32303M;RF\*GS35263M;RF\*GS35  
Wire M ) 度 : 260/3 303M;RF\*PA35263M;RF\*PA38263M;RF\*GS38303  
00cm M;RF\*GA35263M;RF\*GA35303M;RF\*PS35263M;  
RF\*HA35263M;RF\*GA38263M;RF\*GA38303M;  
RF\*HR35303M;RF\*GS18263M;

导丝 ( 商 国械注进2直径 : 0.0 RF\*GA18123M;RF\*GS25153M;RF\*PA18153M;RF 泰尔茂株式会社 204  
品名 : Ra 015303256 18/0.025/0. \*GA18153M;RF\*GS32123M;RF\*GA25123M;RF\*  
difocus 6 032/0.035/ GS32153M;RF\*PA25153M;RF\*GR35153M;RF\*G

Guide 0.038",长 A25153M;RF\*GB35153M;RF\*GA32123M;RF\*PA  
Wire M ) 度 : 120/1 32153M;RF\*GA32153M;RF\*GS35123M;RF\*GS35  
50/180/220 153M;RF\*PA35083M;RF\*GS35158M;RF\*PA35153  
cm M;RF\*GA35083M;RF\*GA35123M;RF\*GA35153  
M;RF\*GS38123M;RF\*PA38153M;RF\*GA35155M;  
RF\*GS38153M;RF\*GA35158M;RF\*GF35153M;RF  
\*GV35151M;RF\*GA38158M;RF\*PS35153M;RF\*P  
S38153M;RF\*PC35153M;RF\*GA38153M;RF\*HA3  
5153M;RF\*HA38153M;RF\*GS18153M;RF\*GS251  
23M;RF\*GS18123M;RF\*GA38123M;RF\*GS35223  
M;RF\*GS38223M;RF\*GA35223M;RF\*GA38223M  
;RF\*GS25223M;RF\*GA18223M;RF\*GA25223M;R  
F\*GB35223M;RF\*GA32223M;RF\*GS18223M;RF\*  
GS25183M;RF\*PA18183M;RF\*GA18183M;RF\*GS  
32183M;RF\*PA25183M;RF\*GR35183M;RF\*GA25  
183M;RF\*GB35183M;RF\*PA32183M;RF\*GA3218  
3M;RF\*GS35183M;RF\*PA35183M;RF\*PA35188M  
;RF\*GE35185M;RF\*PA38183M;RF\*GE35188M;R  
F\*GS38183M;RF\*GA35183M;RF\*PC35183M;RF\*  
GA38183M;RF\*HN35183M;RF\*HR35183M;RF\*  
GS18183M;RF\*PS35183M;

血管鞘组 国械注进2直径 : 4、 RS\*A40G05SQ;RS\*A40G07SQ;RS\*A40H07SQ;RS 泰尔茂株式会社 175  
( 商品名 019303178 5、 5.5、 6 \*A40G10SQ;RS\*A40K10AQ;RS\*A40K10SQ;RS\*A  
: Radifoc 4 、 7、 8、 940L10SQ;RS\*B40G07SQ;RS\*B40G10SQ;RS\*B40K  
us ) Fr;长度 : 10AQ;RS\*B40K10SQ;RS\*C40G10NR;RS\*C40K10

5、 7、 10c NR;RS\*A50G05SQ;RS\*A50G07SQ;RS\*A50H07S  
m Q;RS\*A50K10AQ;RS\*A50K10SQ;RS\*A50L10SQ;  
RS\*B50G07SQ;RS\*B50K10SQ;RS\*B50N10AQ;RS  
\*B50N10SQ;RS\*A55K10AQ;RS\*A55K10SQ;RS\*A  
60G05SQ;RS\*A60G07SQ;RS\*A60H07SQ;RS\*A60  
K10AQ;RS\*A60K10SQ;RS\*A60L10SQ;RS\*B60G0  
7SQ;RS\*B60G10SQ;RS\*B60K10SQ;RS\*B60N10SQ

;RS\*C60N10NR;RS\*A70G07SQ;RS\*A70K10AQ;R  
S\*A70K10SQ;RS\*A70L10SQ;RS\*B70G07SQ;RS\*B  
70K10SQ;RS\*B70N10SQ;RS\*C70N10NR;RS\*A80  
K10SQ;RS\*A80L10SQ;RS\*B80K10SQ;RS\*B80N10  
SQ;RS\*C80N10NR;RS\*A90K10SQ;RS\*B90K10SQ  
;RS\*B90N10SQ;RS\*C90N10NR

|             |                      |  |                |
|-------------|----------------------|--|----------------|
| 血管鞘组        | 国械注进2直径：10           | RS*A10K10SQ;RS*B10K10SQ;RS*B10N10SQ;RS*泰尔茂株式会社 | 175            |
| (商品名        | 019303178、11Fr；      | C10N10NR;RS*A11K10SQ;RS*B11N10SQ               |                |
| : Radifoc 4 | 长度：10c               |  |                |
| us)         | m                    |  |                |
| 血管鞘组        | 国械注进2直径：5、           | RS*A50G16AQZ;RS*A50G16SQZ;RS*A60G16A 泰尔茂株式会社   | 175            |
| (商品名        | 019303178 6Fr;长度:1   | QZ;RS*A60G16SQZ;                               |                |
| : Radifoc 4 | 6cm                  |  |                |
| us)         |                      |  |                |
| 颈动脉导        | 国械注进2长度 (cm          | RSC01、RSC02、RSC03、RSC04、RSC05、RS 泰尔茂医疗有限       | 1700           |
| 引鞘 (商       | 016303048 ) : 90cm   | C06、RSC07、RSC08                                | 公司TerumoMedi   |
| 品名：Des8     | ; 内径 (               |  | calCorporation |
| tionation)  | F) : 6F、             |  |                |
|             | 7F                   |  |                |
| 导引鞘         | 国械注进245cm (5F/RSR01、 | RSR02、RSR03、RSR13、RSR14、RSR 美国泰尔茂医疗            | 1615           |
|             | 017377181 6F/7F/8F   | 04、RSR05、RSR06、RSR15、RSR16、RSR07 有限公司          |                |
| 4           | )、65cm、RSR08、RSR09、  | RSR17、RSR18、RSR10、R                            |                |
|             | (6F/7F/8             | SR11、RSR12、RSR19、RSR20、54-54502、54-            |                |
|             | F)、90c               | 54503、54-54504、54-54505、RSP01、RSP02、           |                |
|             | m (8F)               | RSP03、RSP04、54-64501、54-64506、54-74501         |                |
|             |                      | 、54-74506、54-54501、54-84501、54-84506、5         |                |
|             |                      | 4-86501、54-86506、54-89001、54-89006             |                |
| 血管内造        | 国械注进2直径：外            | RQ*5AL2000M, RQ*5AR2000M, RQ*5JL3500 泰尔茂株式会社   | 159            |
| 影导管         | 015303235 径：5Fr；     | M, RQ*5JL4000M, RQ*5JL5000M, RQ*5JR35          |                |
| Outlook 8   | 长度：10000M,           | RQ*5JR4000M, RQ*5JR5000M, RQ*5TI               |                |
|             | CM；                  | G110M, RQ*5TR3510M, RQ*5TR4010M                |                |
| 血管内造        | 国械注进2腹部：外            | RF*XB15108M；RF*XB45108M；RF*XB4510GD 泰尔茂株式会社    | 400            |
| 影导管Gli      | 016303271 径：4Fr/5    | ；RF*XB4510GM；RF*XB55108M；RF*XB5510             |                |
| decath 1    | Fr；长度                | GD；RF*XB5510GM；RF*XB55110D；RF*XB5              |                |
|             |                      | : 65/70/755110M；RF*XB65108M；RF*XB6510GM；RF*    |                |
|             |                      | /80/100/11 XB65110M；RF*XC4510GM；RF*XD4510GD；   |                |
|             |                      | 0/120/150c RF*XD4510GM；RF*XI75108M；RF*XI7510GD |                |
|             |                      | m头部：；RF*XI7510GM；RF*XI75110D；RF*XI75110        |                |
|             |                      | 外径：4Fr M；RF*XIZ5110M；RF*XL9510GD；RF*XL951      |                |
|             |                      | /5Fr；长 0GM；RF*XL95110D；RF*XL95110M；RF*XM       |                |
|             |                      | 度：65/70 75111M；RF*XV95111M；RF*XW35110D；RF      |                |
|             |                      | /100/110/1 *XW35110M；RF*XWC5110M；RF*XWD5110    |                |
|             |                      | 20/140cm M；RF*YA15110D；RF*YA15110M；RF*YA25     |                |
|             |                      | 10GM；RF*YA25110D；RF*YA25110M；RF*Y              |                |
|             |                      | A35110D；RF*YA35110M；RF*YB15110D；RF             |                |
|             |                      | *YB15110M；RF*YB15111M；RF*YE15110D；             |                |
|             |                      | RF*YE15110M；RF*YE25110D；RF*YE25110M            |                |
|             |                      | ；RF*YG15110D；RF*YG15110M；RF*YH1511             |                |
|             |                      | 0M；RF*YH15111M；RF*XG95107M；RF*XG9              |                |
|             |                      | 5110M；RF*ZB14108M；RF*ZB54110D；RF*Z             |                |
|             |                      | B54110M；RF*ZC44110M；RF*ZM74110D；R              |                |

F\*ZM74110M ; RF\*ZV94110D ; RF\*ZV94110M ; RF\*ZW34110D ; RF\*ZW34110M ; RF\*ZM74111M ; RF\*ZV94111M ; RF\*ZB54112M ; RF\*ZM74112D ; RF\*ZM74112M ; RF\*ZV94112D ; RF\*ZV94112M ; RF\*ZM74115JM ; RF\*ZV94115JM ; RF\*ZB4410GD ; RF\*ZB4410GM ; RF\*ZB5410GD ; RF\*ZB5410GM ; RF\*ZB6410GM ; RF\*ZD4410GD ; RF\*ZD4410GM ; RF\*ZM7410GD ; RF\*ZM7410GM ; RF\*ZV9410GD ; RF\*ZV9410GM ; RF\*ZK64107M ; RF\*ZWA410H8M ; RF\*ZWC410HM ; RF\*ZWD410HM ; RF\*ZB44108M ; RF\*ZB54108M ; RF\*ZB64108M ; RF\*ZM75110M ; RF\*ZV95110M ; RF\*ZB5510GM ; RF\*ZC4510GM ; RF\*ZM7510GM ; RF\*ZV9510GM ; RF\*ZK65107M ; RF\*WA14110D ; RF\*WA14110M ; RF\*WA24110D ; RF\*WA24110M ; RF\*WA34110D ; RF\*WA34110M ; RF\*WB14110D ; RF\*WB14110M ; RF\*WE14110D ; RF\*WE14110M ; RF\*WE24110D ; RF\*WE24110M ; RF\*WG14110D ; RF\*WG14110M ; RF\*WH14110M ; RF\*WB14111M ; RF\*WE24111M ; RF\*WEA4111M ; RF\*WH14111M ; RF\*WA14112M ; RF\*WB14112M ; RF\*WH14112M ; RF\*WA14107M ; RF\*WA15110M ; RF\*WA25110M ; RF\*WB15110M ; RF\*WB15114JM ; RF\*WNA5114JM ; RF\*ZG94110KM ; RF\*ZG94107KM ;

|                 |  |   |         |      |
|-----------------|--|---|---------|------|
| 血管鞘组<br>GSS     | 国械注进2直径7F ;<br>018377022 长度10/16<br>8 cm                                     | RM*ES7J10SQ ; RM*ES7F16SQR ; RM*RS7J10PQ ; RM*RS7J16PQ ; RM*ES7J10HQS ; RM*ES7J16HQS ; RM*RS7F10PQ ; RM*ES7F10SQR ; RM*ES7J16SQ ; RM*ES7J10PQ ; RM*ES7J16PQ ; RM*RS7F16PQ   | 泰尔茂株式会社 | 850  |
| 微导管<br>Progreat | 国械注进2直径 : 2.4<br>016303287 F 无导丝<br>1 ; 导管长<br>度 : 110c<br>m/130cm/<br>150cm | MC-PC2411 ; MC-PC2413 ; MC-PC2415   | 泰尔茂株式会社 | 2486 |
| GT微导丝           | 国械注进2直径 : 0.0<br>017377151 16 , 长度<br>9 : 150CM/<br>180CM                    | RG*EB1618SM ; RG-EB1618S ; RG*EB1615SM ; RG-EB1615S ; RG*GA1615FM ; RG-GA1615F ; RG*GA1615SM ; RG-GA1615S ; RG*GA1618FM ; RG-GA1618F ; RG*GA1618SM ; RG-GA1618S ; RG*GB1615FM ; RG-GB1615F ; RG*EB1615FJ ; RG-EB1615FJ ; RG*GB1615SM ; RG-GB1615S ; RG*EB1615SJ ; RG-EB1615SJ ; RG*GB1618FM ; RG-GB1618F ; RG*EB1618FJ ; RG-EB1618FJ ; RG*GB1618SM ; RG-GB1618S ; RG*EB1618SJ ; RG-EB1618SJ ; RG*GE1615FM ; RG-GE1615F ; RG*GE1615SM ; RG-GE1615S ; RG*GE1618FM ; RG-GE1618F ; RG*EW1615FJ ; RG-EW1615FJ ; RG*GE1618SM ; RG-GE1618S ; RG*EW1615SJ ; RG-EW1615SJ ; RG*EW1618FJ | 泰尔茂株式会社 | 1562 |

; RG-EW1618FJ ; RG\*EW1618SJ ; RG-EW1618 SJ ; RG\*GW1615FM ; RG-GW1615F ; RG\*GW 1615SM ; RG-GW1615S ; RG\*GW1618FM ; RG -GW1618F ; RG\*GW1618SM ; RG-GW1618S ; RG\*EE1615FJ ; RG-EE1615FJ ; RG\*EE1615SJ ; RG-EE1615SJ ; RG\*EA1618FM ; RG-EA1618F ; RG\*EE1618FJ ; RG-EE1618FJ ; RG\*EA1615F M ; RG-EA1615F ; RG\*EE1618SJ ; RG-EE1618S J ; RG\*EA1618SM ; RG-EA1618S ; RG\*EA1615 SM ; RG-EA1615S ; RG\*EA1615FJ ; RG-EA161 5FJ ; RG\*EA1615SJ ; RG-EA1615SJ ; RG\*EA161 8FJ ; RG-EA1618FJ ; RG\*EA1618SJ ; RG-EA161 8SJ ; RG\*EB1618FM ; RG- EB1618F ; RG\*EB1615FM ; RG-EB1615F ;

|  |  |   |   |      |
|--|--|---|---|------|
| 血管鞘组<br>中长鞘组<br>(25cm) 4                     | 国械注进2直径：4、5、6、7、8、9、10、11Fr；<br>长度：25cm      | RS*A40K25MQ ; RS*A40L25AQ ; RS*B40K25A Q ; RS*C40K25NR ; RS*A50K25AQ ; RS*A50N 25AQ ; RS*B50K25AQ ; RS*B50N25AQ ; RS*A 60G25SQ ; RS*A60K25AQ ; RS*A60L25AQ ; R S*A60N25AQ ; RS*B60K25AQ ; RS*B60N25AQ ; RS*C60N25NR ; RS*A70K25AQ ; RS*A70L25 AQ ; RS*A70N25AQ ; RS*A70N25MQ1 ; RS*B 70K25AQ ; RS*B70N25AQ ; RS*C70N25NR ; R S*A80N25AQ ; RS*A80L25AQ ; RS*B80K25AQ ; RS*B80N25AQ ; RS*C80N25NR ; RS*A90N2 5AQ ; RS*B90K25AQ ; RS*B90N25AQ ; RS*B1 0K25AQ ; RS*B10N25AQ ; RS*B11N25AQ | 泰尔茂株式会社   | 220  |
| 血栓抽吸<br>导管<br>1                              | 国械注进2CG1602、<br>017303129 CG1652             | CG1602 , CG1652   | 泰尔茂临床器械<br>商贸株式会社TE<br>RUMO<br>CLINICAL<br>SUPPLY Co., Ltd. | 3214 |
| 血管鞘组<br>GSS<br>8                             | 国械注进2直径6F；<br>长度10/16<br>cm                  | RM*ES6J10HQS ; RM*ES6J16HQS ; RM*ES6F1 0HQ ; RM*ES6F16HQ ; RM*ES6J10SQ ; RM*E S6J16SQ ; RM*ES6J10PQ ; RM*ES6J16PQ ; RM *ES6F10SQ ; RM*ES6F16SQ ; RM*ES6F10SQR ; RM*ES6F16SQR ; RM*ES6F10HQR ; RM*ES 6F16HQR   | 泰尔茂株式会社   | 800  |
| 导引导管<br>中心循環<br>系ガイド<br>イング用<br>血管内カ<br>テーテル | 国械注进2直径：外<br>径：4.0Fr<br>；长度120<br>CM         | GC-F4ST012NK  | 泰尔茂株式会社<br>テルモ株式会社  | 2550 |
| 球囊扩张<br>导管<br>Accuforce 1                    | 国械注进2外径：2.0/DC-<br>2.25mm ,<br>长度：6/8<br>5mm | DC-RM2006HSW ; DC-RM2008HSW ; DC-R M2010HHW ; DC-RM2012HHW ; DC-RM201 5HHW ; DC-RM2020HHW ; DC- /10/12/15/ RM2025HHW ; DC-RM2030HHW ; DC-RM2 20/25/30/3 206HSW ; DC-RM2208HSW ; DC-RM2210HH W ; DC-RM2212HHW ; DC-RM2215HHW ; DC-RM2220HHW ; DC-RM2225HHW ; DC- RM2230HHW ; DC-RM2235HHW  | 泰尔茂株式会社   | 4800 |

