

钛棒、砂滤棒、陶瓷棒、PE棒、PA棒过滤器

产品名称	钛棒、砂滤棒、陶瓷棒、PE棒、PA棒过滤器
公司名称	海宁市郭店东亚过滤机械厂
价格	1600.00/个
规格参数	原理:加压过滤 用途:药液过滤
公司地址	暂无
联系电话	86 0573 87688515 13906738195

产品详情

原理 样式	加压过滤 钛棒、砂滤棒、陶瓷棒、 PE棒、PA棒过滤器	用途 性能	药液过滤 精密过滤、高效过滤、其 他
适用对象	药液	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、低温 物料、高卫生要求物料、 其他
滤料类型 型号	钛棒 TBG	品牌 有效过滤面积	三角牌 2 (m2)
主体材质	不锈钢	适用范围	化工、石油、制药、汽车 、轻工、食品、选矿、水 处理、电镀、冶金、染料 、纺织、其他
产品类型	全新		

钛棒过滤器使用的是钛粉末烧结滤芯，一般用于粗滤或中间过滤。此滤芯具有精度高，耐高温，耐腐蚀，机械强度高优点，在医药行业广泛应用，外壳材料为316l或304不锈钢。符合gmp标准。 - 用途本过滤器采用 304或316l 不锈钢材料作外壳，内部滤芯为钛管，具有耐高温、高压、强酸、强碱、耐腐蚀，滤芯可反复再生使用等特点，是采用粉末冶金方法将钛金属粉末未通过高温烧结的方法加工制成的空心滤管，它广泛地应用于食品、饮料、医药、化工等行业的液固分离，在制药行业尤其适用于大输液和针剂生产线中的脱碳过滤。此系列产品具有结构紧凑造型美观按 gmp 标准生产，管件连接采用国际标准快装式连接，拆装清洗方便。二 使用注意事项 1 避免划伤碰撞，灰尘及油污。2 在使用中其工作压力不应超过额定工作压力。3 正常使用时，至少有 3—5 分钟的低压启动时间，其相对压差应控制在 0.5mpa 以下，然后将工作工作压力逐渐调到正常需要（最高压力不超过 0.4mpa）。4 本产品工作运行到一定周期后，可能由于过滤元件堵塞，致使压力升高流量降低，需要反冲或反洗再生。再生周期视额定的压力和流量而定。