

造影剂恒温箱 造影剂加温柜

产品名称	造影剂恒温箱 造影剂加温柜
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	77288.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-造影剂恒温箱 造影剂加温柜福意联人通过艰苦扎实的努力、高度的责任心和事业感，打造企业核心竞争力，关注客户需求，以科技创造美好生活。福意联公司以科学精神认真甄选我们所引进的每一种产品、每一项；我们力图突出产品的化特色；我们将不断提高我们的销售与人员的素质，以便更好的售后于用户。造影剂恒温箱 造影剂加温柜产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有 报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215 有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg 报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,造影剂恒温箱 造影剂加温柜 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w 外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570 有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg 报警系统：有 有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。

附件说明：造影剂恒温箱 造影剂加温柜更多型号产品规格参数：型号温度范围容积外部尺寸mm内部尺寸层架配置FYL-YS-150L2-48 150L595×570×870520×440×6553个层架FYL-YS-230L2-48 230L595×570×1200524×440×1090FYL-YS-280L280L595×570×1445524×438×12235个层架FYL-YS-310L310L595×680×1293513×530×1184FYL-YS-430L430L595×680×1805510×530×15857个层架FYL-YS-828L828L1267×680×18181160×585×12508个层架FYL-YS-1028L1028L1267×680×21051160×585×157510个层架FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128/FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放

箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。

造影剂恒温箱 造影剂加温柜交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求造影剂恒温箱 造影剂加温柜特点精良温感探头，自动显示箱体内部温度，便于随时观察加温箱箱体内温度变化。功率小；风冷、优良压缩机、制冷速度快；超大容量，人性化设计的储物架，平面分类便捷取放物品；采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。造影剂恒温箱 造影剂加温柜勤发发