

# 手动可调移液器

产品名称	手动可调移液器
公司名称	苏州胥硕仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇上供路288号3幢610室
联系电话	13913102159

## 产品详情

如何正确选择购买移液器（俗称移液）下？

前面我们讨论了如何正确购买移液器的上部分，这里我们继续这个话题：

产品的可靠耐用这一方面，主要取决于移液器所用的材料。对于外壳，应当有较高的耐冲击性、耐腐蚀性和较低的导热性（如PVDF材质）；一键刷新功能能够有效地延长电池的寿命,停止使用后10分钟自动关机功能能够有效地节约电池的消耗。对于活塞，目前市场上主要有不锈钢、陶瓷和塑料三种材质。不锈钢机械性能好、寿命长，只是不太适合用于强酸强碱的移液；陶瓷则有很高的耐腐蚀性，但机械性能较差，所以，抗腐蚀性的聚合物材料的活塞，相对来说，比较好！当然，的材料往往意味着更高的价格，所以需要综合考虑购买价格和寿命的因素。

如何选择移液器之推出器的选择之三优X秀的推出器应该是怎样的？如果你了解了有关推出器的前面的介绍，因该清楚了一个优X秀的推出器应该具备什么样的特点！而通常，推出吸头的用力要大于取液或排液的用力，因此，好的推出器设计即可以帮助用户省力又可以快速地X推出吸头，而差的推出器，则需要使用更大的力量才能达到同样的效果，甚至，用力也不能将吸头果断地X推出，相信，一定人遇到过这种情况。对的，一个优X秀的推出器，其推出杆的长短、定位必须准确可靠，能够使用绝大多数的吸头的使用，不应该存在因为推出器过长导致吸头无法安装到位，也不应该存在因为推出杆过短导致吸头无法推出。同时，一个优X秀的推出器其推出杆与推出按钮之间的连接应牢固、可靠，不应存在晃动或空行程，推出杆应该设计有引导轨道，上下移动时应能保持沿轴线运动！

ErgoOne单通道手动移液器都包括哪些规格？STARLAB手动移液器非常注重人体工程学设计，并在整个的产品结构中，尽可能多地使用人体工学设计，从而降低实验人员长期操作移液器的疲劳感，主要优点表现在：1曲线型的手柄，更符合手部的握持状态。德国制造的ErgoOne手动单通道移液器全系列包括8个规格，分别是0.1-2.5ul、0.5-10ul、2.0-20ul（小接头）、2.0-20ul（标准接头）、10-100ul、20-200ul、100-1000ul、500-5000ul等8种规格供用户选择！其中需要注意的是2.0-20ul具有两种不同的接头，手动可调移液器，其中小接头的采用的是不锈钢的微型接头，适配小口径的20ul的移液头（移液器吸头、移液器管嘴），标准接头的采用的是塑料的大口径接头，适配通用的口径吸头。

手动 可调 移液器由苏州胥硕仪器科技有限公司提供。苏州胥硕仪器科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。如题，本次由苏州胥硕仪器科技有限公司发起，并保留对本次的终解释权。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！