

# 共挤吹膜机 吹膜机 普同实验仪器

产品名称	共挤吹膜机 吹膜机 普同实验仪器
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十101
联系电话	13928840498 13928840498

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市普同实验分析仪器有限公司

吹膜机三层共挤吹膜机——广州市普同实验分析仪器有限公司成立于2009年，是一家从事高分子材料加工成型装备研发和制造的企业。

吹膜机的组成是由

电机 motor、

螺杆和料筒、

模头 die head、

变频器 inverter、

v板、

对轮、

平滑轮、

对轮2、

收卷 wind

原料LLDPE和LDPE 温度是160--180度

HDPE温度是210-230度

吹膜机工作重要的是三个因素一温度（机台温度、室内温度）、二螺旋体、三冷却系统

欢迎来电咨询普同了解更多~吹膜机

广州市普同实验分析仪器有限公司吹膜机

广州普同诚信诚意衷心希望和每个客户建立健康、持久的合作关系，如果您有任何关于橡塑材料加工成型设备的问题，请及时联系我们。吹膜机用于生产包装袋，共挤吹膜机，复合膜，液体包装膜和工业包装膜等产品。

广州市普同实验分析仪器有限公司吹膜机

广州普同的吹膜机使用原料HDPE、LDPE、LLDPE二级回聊、填充料以及碳酸钙，具有提高产品强度，降低成本的优点，塑料吹膜机，整机机构合理，pe吹膜机，外形美观实用，是广州普同设计工程师的设计理念。

广州市普同实验分析仪器有限公司吹膜机

广州普同的吹膜机有桌面式的吹膜机，小型单层吹膜机、小型单层吹膜机以及小型多层吹膜机，有PE、POF、PVC等等，吹膜机的原理是将塑料原材料加热融化再经由模头吹成薄膜。

广州市普同实验分析仪器有限公司吹膜机

广州普同POTOP小型塑料吹膜机可用于研究材料的吹膜成型性能，色母料分散性能测试。适用的材料有PE、POF、PVC、PVDF、TPU等。该设备采用了桌面式一体机的设计，结构紧凑。挤出、吹膜、牵引收卷等全过程均在该机完成，小巧轻便，功能齐全。

广州市普同实验分析仪器有限公司吹膜机

吹膜机的挤出部分是单螺杆挤出机，其中螺杆直径是20mm，长径比28，压缩比2.8，额定扭矩190Nm。螺杆和料筒的材料采用38CrMoAlA。螺杆转速Max可达100rpm，吹膜机，收卷辊面宽度220mm，牵引收卷速度0-18.84m/min可调。可以吹出厚度0.02-0.1mm，Max折径是200mm的薄膜制品，Max产量可以达到2kg/h。

广州市普同实验分析仪器有限公司吹膜机

广州普同小型吹膜机是一款集物料计量、塑化、均化、稳定挤出、环形成膜、膜泡稳定控制、冷却定型、牵引收卷等功能的挤出吹膜成型装备。装备结构紧凑，控制精度高，单次用料量少，可以应用于多种

塑料吹膜成型配方的研发。

共挤吹膜机-吹膜机-普同实验仪器由广州市普同实验分析仪器有限公司提供。广州市普同实验分析仪器有限公司实力不俗，信誉可靠，在广东广州的造粒机等行业积累了大批忠诚的客户。广州普同带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入\*\*，共创美好未来！