

4度低温冷藏箱

产品名称	4度低温冷藏箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	84822.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

北京福意电器有限公司13601307736 我们公司自创立今自始至终落实“为人处事以善为本，运营有据可依”的发展理念，凭着、较好的售后服务售后、科学合理的产品报价、出色的生产量，在用户中设立了较好的信誉度。

4度超低温冷冻柜技术参数：

产品规格：FYL-YS-151L

产品品种：控温

产品形式：立柱式

制冷/加热方法：风冷式 电阻丝

制冷剂：无氟制冷剂

噪音：42dB(a)

功率：120W

电源：AC220V，50Hz

环境温度：0-100

尺寸（宽×深×高）：595×565×860

内部结构规格（宽×深×高）：504×487×634

有效容积（L）：150L

净重（kg）：64kg

显示温度：LCD数字式

脚轮：有

止动底边：有

外门锁扣：有

报警设备：有高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器故障预警、电池电量低警报、温度报警

产品规格：FYL-YS-281L

产品品种：温箱

噪音：46dB(a)

功率：160W

尺寸（宽×深×高）：595×565×1440

内部结构规格（宽×深×高）：504×487×1215

有效容积（L）：280L

重量（kg）：99kg

报警设备：有高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器故障预警、电池电量低警报、温度报警,4度超低温冷冻柜

产品规格：FYL-YS-431L

噪音：48dB(a)

功率：200w

尺寸（宽×深×高）：595×675×1795

内部结构规格（宽×深×高）：504×598×1570

有效容积（L）：430L

净重（kg）：129kg

报警设备：有高低温试验报警设备、关闭电源警报、感应器故障预警、电池电量低警报、温度报警。

4度超低温冷冻柜特性门与壳体密闭式处选用耐热、耐老化性强的纳米复合材料门封条，高效的避免热能损害,并可延长加热元件使用寿命,合理确保的工作室密闭性。外置风道设计，是壳体在置入墙面内部结构或使用空间狭小时仍能够正常运转，合理节约应用室内空间。触摸屏设计方案，防止出现功能键数次功能键后失灵的情况，实际操作更快捷，使用期限更久。商品设定为控温环节中，具备高低温试验警报作用，当箱体内温度贴近零度或是高过设定值5℃，警报声音传来，任意键解除警报声。选用知名品牌优质制冷压缩机，环保节能；风冷优质冷却器，翅管式风冷式蒸发qi，致冷快速。选用知名品牌超制冷压缩机和循环风机构成制冷循环系统软件，保障箱里环境温度稳定保持在 4 ± 2 ℃范围之内。设备温度测试仪，整个过程检测防护系统，双向系统软件关闭电源纪录温度数据。选用强制性空气流通，保证壳体匀称。减温或制暖速度更快，设置的温度是短期内里，就可以做到设定环境温度规定。选用弧形设计方案，外壳体选用优质厚钢板，表层静电粉末喷涂解决，柜门为三层夹胶玻璃，在不改变箱里环境温度环境下，有利于客户观查箱里物件。北京福意集经营销售于一体,运营生化培养箱,微生物菌种恒温箱,药物冷冻柜--优质平稳,,人性化的设计门与壳体密闭式处选用耐热、耐老化性强的纳米复合材料门封条，高效的避免热能损害,并可延长加热元件使用寿命,合理确保的工作室密闭性。附件说明：

一、己方保证按合同参数设备选型价格供应。

二、己方给予机器设备均为全新升级机器设备（包含零部件），且机器的各零部件是设备在出厂时原始的配备

三、外包装:己方所提供的机器设备将严格执行规范外包装完好无损，并承诺安全性高质量的运到特定当场。

四、工程验收:己方服务承诺所供机器设备启动正常的，随机事件备用品、配件、指南和有关资料完整。

4度超低温冷冻柜大量型号规格商品规格参数：

型号规格

FYL-YS-828L

FYL-YS-1028L

温度控制方法

温控开关温度控制

制冷方式

风冷式

尺寸比例

1267 × 680 × 1818mm

1267 × 680 × 2105mm

表明精密度

表明0.1

冷媒

R134a(382g)/ 无氟

容量

828L

1028L

温度湿度

温度湿度双显

产品净重量

208kg

258Kg

制冷功率

360W

安全扣

双安全扣

环境温度

2-48度

: 协助*售后服务：售后服务时长：7*24响应时间：1钟头给与解决方法应急售后服务：售后服务时长：7*24响应时间：1钟头给与解决方法硬件配置更换售后服务：售后服务时长：7*24

1、使用时查验开关电源，需有优良接地线。2、温箱无防爆电气设备，切忌将易燃物及挥发物物件放箱里加温。壳体周边不可以置放易燃物。3、箱里保持干净，放物网不能有锈，不然危害玻璃容器洁度。4、应用时要按时监看，以防环境温度调节危害使用体验或出事故。5、风机的电机轴承应半年给油。6、切忌拧动箱里感温器，放物件时一定要防止撞击感温器，不然环境温度不稳。7、维修时要关闭电源。4度超低温冷冻柜供货周期服务承诺：1、商品供货周期：收到销售订单，一般3日内送货，尽可能按客户

规定，如有特别要求，应提前竣工的，我司可尤其机构运营、组装，争取满足客户要求

FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430
L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L
/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-
YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L

勤发发