

# 超低温冰箱型号 超低温冰箱 南京精塞玛仪器

产品名称	超低温冰箱型号 超低温冰箱 南京精塞玛仪器
公司名称	南京精塞玛科学仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市江北新区星火路20号星火E方1号楼1931（注册地址）
联系电话	18913940286 18913940286

## 产品详情

### 1、高精度微电脑温度控制系统

控温、LED 数字显示，超低温冰箱，显示直观，观察方便，显示精度 0.1 ；箱内温度可调，可根据需要设定开停机温度。

### 2、具有安全保障的制冷系统

超低温冰箱的制冷环境很特殊，温度很低，因此，超低温冰箱的制冷系统安装了很多防护措施，如传感器故障、低电压、开门等安全警报系统；此外，超低温冰箱的制冷剂为无氟制冷剂，冰箱散热性也很强。

### 3、安全系统让您随时察觉

报式有蜂鸣声音及显示闪烁报警；有高低温报警、传感器故障报警等功能；

多重保护功能，控制器密码保护、压缩机频繁启动保护、传感器故障时制冷系统保持运行。

### 产品描述：

智能变频，节能恒定

智能控制与变频制冷技术，相比定频产品节能20%以上，箱温恒定在设定温度  $\pm 3$  。

缓震吸能，超低温冰箱型号，低噪运行

采用进口高静音压缩机，机舱声学降噪设计，缓震吸能技术噪音低至43dB(A)（声压强）。

耦合优化，可靠

高低温级耦合优化复叠制冷循环，实现不同工况动态匹配，提高系统可靠性并降低噪音。

碳氢工质，绿色环保

碳氢制冷剂R290与R170ODP（臭氧破坏指数）为零，（温室效应指数）接近零，绿色超低温制冷方案。

宽幅设计，安全耐用

启动运行电压120~265V，适应复杂多变的电网工况，安全和耐用性位于全。

多层密封，真空绝热

V.I.P.（真空绝热板）强化绝热，多层门封与内外门密封结构，壁厚 90mm，漏冷减少20%。

- 1、电源电压达到标准后方可开机，电源按钮在仪器背面。
- 2、次启动机器时，应清空冰箱内的杂物，然后重新启动。温度达到预设温度后，超低温冰箱生产厂家，分批放入样品。不要一次将所有样品放入冰箱。
- 3、机器应置于室温不超过30 的环境中，避免阳光直射。为了在工作期间有良好的通风，机器需要与周围物体（墙壁）有一定的间隙，且上方和周围的间隙不得小于30cm。
- 4、冰箱应放置在平坦坚实的地面上，超低温冰箱厂家，压缩机应保持水平。这不仅是出于安全的需要，而且可以使压缩机工作平稳，降低振动和噪声。
- 5、当机器在室温低于25 的环境中启动时，机器的压缩机可能会频繁启动/关闭。这是冰箱为适应环境而进行的自发调整。此时，不需要手动干预。经过一段时间（30分钟-60分钟），冰箱应开始制冷。
- 6、每隔两周清除冰箱门内侧冷凝的冰和密封条：每隔一个月清洁一次冰箱空气过滤膜；每隔一年，清洁放置在冰箱中的样品。

超低温冰箱型号-超低温冰箱-南京精塞玛仪器由南京精塞玛科学仪器有限公司提供。南京精塞玛科学仪器有限公司位于南京市江北新区星火路20号星火E方1号楼1931。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前精塞玛在科研仪器仪表中享有良好的声誉。精塞玛取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。精塞玛全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。