

生理盐水液体加温设备

产品名称	生理盐水液体加温设备
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	79448.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-生理盐水液体加温设备"以德敬人、以诚立人“ 将是福意联企业永远遵循和追求的发展，以承受、勤奋、忍耐，赢得大思想、大境界、大收获。只有心正、身正、路正、才会致力于做对企业对社会有的福意联人。生理盐水液体加温设备产品参数：产品型号：FYL-YS-151L 产品种类：恒温 产品形式：立式 冷却/加热方式：风冷+发热丝 制冷剂：无氟制冷剂 噪音：42dB(a) 功率：120W 电源：AC220V，50Hz 温度范围：0-100 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×860 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×634 有效容积（L）：150L 重量（kg）：64kg 温度显示：LCD数字式 脚轮：有 止动底角：有 外门锁扣：有 报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号：FYL-YS-281L 产品种类：恒温箱 噪音：46dB(a) 功率：160W 外形尺寸（宽×深×高）：595×565×1440 内部尺寸（宽×深×高）：504×487×1215 有效容积（L）：280L 重量（kg）：99kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警,生理盐水液体加温设备 产品型号：FYL-YS-431L 噪音：48dB(a) 功率：200w 外形尺寸（宽×深×高）：595×675×1795 内部尺寸（宽×深×高）：504×598×1570 有效容积（L）：430L 重量（kg）：129kg

报警系统：有 高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明：

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、:我方提供设备全部为全新设备（包括零部件），且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好，并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常，随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。生理盐水液体加温设备更多型号产品规格参数：型号容积（升）温 温 额定功率 产品尺寸（长、宽、高） FYL-YS-138L138L4 38 8554*42*84cm FYL-YS-150L150L2 48 100W59.5*57*86.5cm FYL-YS-230L230L160W59.5*59*121.5cm FYL-YS-280L280L59.5*57*144.5cm FYL-YS-310L310L59.5*69.5*131.5cm FYL-YS-430L430L59.5*68*180.5cm FYL-YS-151L151L0 100 120W FYL-YS-281L281LFYL-YS-431L431L200W FYL-YS-828L828L48 360W126.5*68*183cm FYL-YS-1028L1028L126.5*68*215cm FYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L：帮助*售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予

解决方案紧急售后：售后时间：7*24响应时间：1小时给予解决方案硬件替换售后：售后时间：7*241、使用前检查电源，要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备，切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁，放物网不得有锈，否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看，以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器，放物品时也要避免碰撞感温器，否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。生理盐水液体加温设备交货期承诺：1、产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别组织经营、安装，力争满足用户需求生理盐水液体加温设备特点制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体均匀。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。生理盐水液体加温设备勤发发