

迈基尔科技 天津全谱光谱仪 天津全谱光谱仪

产品名称	迈基尔科技 天津全谱光谱仪 天津全谱光谱仪
公司名称	迈基尔科技（天津）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区海泰华科三路一号楼-1-1306
联系电话	18600709799 18600709799

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：迈基尔科技（天津）有限公司

单一功能的仪器无论在分析效率还是成本控制方面都不能满足

单一功能的仪器无论在分析效率还是成本控制方面都不能满足当前分析工作的需要，发展多功能化的仪器是必要的选择。对铸造分析设备需求的日益增长，促使了直读光谱仪系统的出现，这项技术在多元素分析方面具有极大的应用潜能。尤其是移动式的火花直读光谱仪，天津全谱光谱仪，可以检测一些大型器件。

直读光谱仪是进行组分和结构分析的强有力工具，随着光源、探测器性能的不不断提升，仪器的体积和功率在不断缩减检测限在不断降低、检测时间在不断减少分析精度在不断提高，在痕量分析领域的应用越来越得心应手，应用领域在不断拓宽。作为一项已有半个多世纪历史的技术，火花直读光谱仪依然有着巨大的生命力和广阔的应用前景。

光谱仪的电镀层测厚度是一项重要应用

当光学环境充满气，气是惰性气体，也不会与元素发生反应，也是直读光谱仪采用的一种系统方法。电镀液由含有镀覆金属的化合物、导电的盐类、缓冲剂、pH调节剂和添加剂等的水溶液组成。通电后，电镀液中的金属离子，在电位差的作用下移动到阴极上形成镀层。电镀时，阳极材料的质量、电镀液的成分都会影响镀层的质量，需要适时进行控制。

光谱仪的电镀层测厚度是一项重要应用，满足各种不同厚度样品以及不规则表面样品的测试需求。0.1mm的小孔准直器可以满足微小测试点的需求，高精度移动平台可测试点，重复定位精度小于0.005mm，采用高度定位激光，可自动定位测试高度，元素分析范围从硫(S)到铀(U)，一次可同时分析多24个元素，五层镀层。

要想清理火花台，在确保断电的前提下，先按上面所说清理上部，然后，断开下部的高压电缆，用仪器配用的内六方扳手卸开下部的销钉，天津全谱光谱仪品牌，卸下下部的四个拇指螺丝，天津全谱光谱仪价格，轻轻取下用绝缘材料作的底托，用内六方扳手从固定电极的孔中将这一销钉转到合适的位置，向上或向下转动取出固定电极的铜棒，火花台中间的白色尼龙套向下轻轻振动取出，你会发现很脏。

对愈发重要、日益复杂的分析工作，全新的仪器概念和思想在不断涌现。仪器组件及整机的小型化、低功率化是发展移动式、便携式火花直读光谱仪器的内在要求，便携式仪器将会得到越来越广泛的应用。

迈基尔科技(图)-天津全谱光谱仪价格-天津全谱光谱仪由迈基尔科技(天津)有限公司提供。迈基尔科技(天津)有限公司位于天津市滨海高新区华苑产业区海泰华科三路一号楼-1-1306。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前迈基尔在仪器仪表中享有良好的声誉。迈基尔取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。迈基尔全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。