

盘式真空过滤机 实验电炉选上海昀跃 盘式真空过滤机

产品名称	盘式真空过滤机 实验电炉选上海昀跃 盘式真空过滤机
公司名称	上海昀跃仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路88号3幢1692室
联系电话	13761394637 13761394637

产品详情

PHS-3C型PH计是一台数字显示PH计，盘式真空过滤机哪家好，它采用3位半十进制LED数字显示。该仪器适用于大专院校、科研院所、工矿企业的化验室取样测定水溶液的PH值的点位(mV)值，此外，还可配上离子选择性电极，测出该电极的电极电位。

主要技术性能

- 1.仪器的级别：0.01级；
- 2.测量范围 PH:0 ~ 14PH mV:0 ~ 1999mV(自动极性显示)；
- 3.显示单位：0.01PH，盘式真空过滤机信誉厂家，1mV；
- 4.温度补偿范围：0 ~ 60 ；
- 5.电子单元基本误差：PH: $\pm 0.01\text{PH}$ mV: $\pm 1\%\text{F.S}$ ；
- 6.仪器的基本误差：0.02PH ± 1 个字；
- 7.电子单元输入电流： $2 \times 10^{-12}\text{A}$ ；
- 8.电子单元输入阻抗： 1×10^{12} ；
- 9.电子单元补偿误差： $\pm 0.01\text{PH}$ ；
- 10.电子单元重复性误差：PH: 0.01PH ± 1 个字 mV:1mV ± 1 个字；
- 11.仪器重复性误差： $0.01\text{PH} \pm 1$ 个字；

- 12.电子单元稳定性：0.01PH ± 1个字/3h；
- 13.外形尺寸 (l×b×h)：210×204×80 (mm)；
- 14.重量：1.5kg；
- 15.正常使用条件：
 - a)环境温度：5-40
 - b)相对湿度：85%
 - c)供电电源：AC220V ± 22V、50 ± 1 Hz；
 - d)除地球磁场外无其他磁场干扰；

企业视频展播，请点击播放

视频作者：上海昀跃仪器设备有限公司

高强度框架式消解罐的技术参数：

- 1、大批处理样品数：12
- 2、消解转子结构：每个消解罐独立框架结构
- 3、样品反应罐外罐：宇航复合纤维材料 (Xtra Fiber) 防爆外罐，罐体厚度 3.7毫米，并提供宇航纤维罐体检测报告加盖制造厂商红章。耐压10000psi，盘式真空过滤机，耐温600，物理性能及耐腐蚀性能优于传统改性PEEK材料，PEEK材料不耐硫酸腐蚀。
- 4、样品反应罐内罐：进口TFM材料。
- 5、每个反应罐容积：100ml
- 6、设计压力：15 MPa (2250psi)
- 7、工作压力：5.0MPa (800psi)
- 8、设计温度：300

9、工作温度：250

本系列产品广泛用于环境监测、卫生、石油化工、食品、冶金等各类大专院校，科研和生产企业的实验室、化验室作混合和取之用。

该机控制器采用快速IT单片机作元件，使用脉宽调质（PWM）直流调速技术，驱动部分引用CMOS管，具有调速精度高，盘式真空过滤机，响应速度快，调速范围宽和损耗低等特点，电机部分选用永磁式直流电机，具有转速稳、噪音小等特点。

型号：HY-4

电压：220V 50HZ

功率：60W

振荡方式：水平

振荡频率：60-300次/分振荡幅度：40mm

定时范围：0-120分

负荷：20kg

工作时间：8小时连续

外形尺寸：440 × 310 × 240mm

夹具：不锈钢网夹具（多用夹具）260 × 400mm 4A-4B为全不锈钢网夹具500 × 300mm

盘式真空过滤机-实验电炉选上海昀跃-盘式真空过滤机由上海昀跃仪器设备有限公司提供。盘式真空过滤机-实验电炉选上海昀跃-盘式真空过滤机是上海昀跃仪器设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：赵经理。同时本公司还是从事生化培养箱，恒温生化培养箱，数显生化培养箱的厂家，欢迎来电咨询。