

便携式铬离子仪

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 便携式铬离子仪 |
| 公司名称 | 青岛路博建业环保科技有限公司 |
| 价格 | 8850.00/件 |
| 规格参数 | 测量范围:0-0.5mg/L 精度: $\pm 5\%FS \pm 1$ 个字 电源电压:DC 9V 50Hz |
| 公司地址 | 山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号 |
| 联系电话 | 0532-58759055 15315009483 |

产品详情

一、产品概述 铬测试仪适用于大、中、小型水厂及工矿企业、生活或工业用水的铬浓度检测，以便控制水的铬达到规定的水质标准。

二、原理：

本仪表应用微电脑光电子比色检测原理取代传统的目视比色法。消除了人为误差，因此测量分辨率大大提高。

技术参数

| | |
|------|----------------------|
| 测量范围 | 0-0.5mg/L |
| 小示值 | 0.001mg/L |
| 重复性 | 2% |
| 精度 | $\pm 5\%FS \pm 1$ 个字 |

电源电压

DC 9V 50Hz

- 三.特点：1.微电脑，轻触式键盘，LCD液晶数字清晰显示，使用方便。2.采用分光光度的光电比色原理，应用方便试剂，水样放入试剂反应后几分钟即可读数，数字显示铬的值，试剂包装为方便滴水瓶。3.本光源自动控制电路，光源稳定，解决了开机必须预热问题 开机时无需预热，可直接使用。
- 4.主机内置大功率锂电池和电源适配器，适用于实验室或野外现场定量测量，充电2小时可连续使用4小时，即充即用。
- 5.仪器内存储有全量程范围内的标定曲线，具有断电保护，标定数据不会丢失。可自动调零和5点自动校正，数据有非线性处理及数据平滑功能，仪表小读数为0.001mg/L。
- 6.符合国标GB/T5750-2006生活饮用水卫生标准。