

全自动运动粘度测定仪

产品名称	全自动运动粘度测定仪
公司名称	吉林市东方伟岸科技仪器有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	
公司地址	吉林市丰满区石井沟街阿什八委30号
联系电话	86-043263340880 13514324585

产品详情

SYD-06型全自动运动粘度测定仪（药典.石油.化工.科研.计量等部门）仪器功能：

- 1.能同时对两种试样同步或异步测定运动粘度值。采用乌氏粘度计，符合国标GB/T1632-93.
- 2.测量过程包括恒温.检测.计算.粘度管清洗.烘干全自动化。
- 3.采用一种或两种清洗液进行清洗，使粘度管清洗更干净，清洗于烘干前进行，清洗周期的次数可自行设定。
- 4.参数：对各工作步骤设有内定参数，并可人为修改。
- 5.仪器自动计算测试结果和实际误差值。若出现超差将自动重测，直至满足要求。
- 6.系数及参数输入数据设有超限提示。
- 7.真彩彩屏5.7英寸显示方式，上下微机通讯。
- 8.测试结果通过微机打印机输出报告单（包括系数.测量时间.运动粘度平均值.误差值等），具有报告单复制功能。
- 9.设有自动诊断故障程序。
- 10.根据用户需要可增加制冷设备。

主要技术指标：

- 1.控温精度：± 0.1 2. 计量精度：± 0.05秒 3.最大计时时间：999.9秒
4.温度控制点：0 -100

适用标准：GB265-2008: ; GB/T1632-93

工作条件：

1.电源:AC220V ± 10V 50H z ± 5%

2.环境温度:0-40

3.相对湿度： 85%RH

4.大气压：860-1060mbar

5.最大功率：2000W

6.恒温槽内液体用10# 变压器油 重量：18kg 外形体积：700 × 430 × 700mm

标准乌氏粘度测试架按规格：

0.4 , 0.6 , 0.8 , 1.0 , 1.2 , 1.5 , 2.0 , 2.5 , 3.0 , 3.5 , 4.0 , (用户自选)

我厂还生产：电脑开口闪点测定仪；电脑闭口闪点测定仪；电脑双杯开闭口闪点测定仪；全自动特性粘度测定仪；全自动运动粘度测定仪；电脑自动凝点测定仪；快速低温闭口闪点试验器；低温粘度测定仪；锈蚀腐蚀测定仪；抗泡沫特性测定仪；自燃点测定仪；抗乳化性能测定仪；油耐压试验测定仪；界面张力仪；密度仪；氧化安定性测定仪；空气释放值测定仪；体积电阻率测定仪；微水仪。