

# tpu实验型流延机 实验型流延机 普同

产品名称	tpu实验型流延机 实验型流延机 普同
公司名称	广州市普同实验分析仪器有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区大龙街旧水坑村开发路3号之四十一01
联系电话	13928840498 13928840498

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州市普同实验分析仪器有限公司

实验型流延机实验型流延机——广州市普同实验分析仪器有限公司成立于2009年，是一家从事高分子材料加工成型装备研发和制造的企业。

进入21世纪在流延膜市场需求推动下，国产流延膜生产设备取得了长足进展，国产流延设备国际竞争力日益增强。例如，生产的宽幅为2500mm、3000mm的多层流延薄膜生产线都已批量生产，部分技术指标已达到了国外同类产品的标准。5000mm的高精密超宽多层流延薄膜生产线，则标志着国产流延膜生产设备已经进入高速发展的成熟阶段

欢迎来电咨询普同了解更多~实验型流延机

广州市普同实验分析仪器有限公司实验型流延机

广州普同的小型流延机是由单螺杆挤出机主机和流延成型机辅机组成的。主机的作用是将原料加热至熔融状态，熔体在机筒内在螺杆的作用下混炼、塑化，均化后经由模头挤出。

广州市普同实验分析仪器有限公司实验型流延机

这台小型流延机主机的模头是流延模头，一个宽度为140mm的扁平衣架式模头，熔融状态的流体经过模头，流道流延辊上，只有100mm是有效宽度，所以制得的薄膜宽度是100mm，而制品薄膜的厚度的范围却是0.02-0.1mm。

#### 广州市普同实验分析仪器有限公司实验型流延机

流延辅机有两条辊，辊的直径是120mm，辊面宽度220mm，辊表面镀硬铬处理，超镜面，不沾料，不脱层，实验型流延机，辊筒采用水冷却，可选油加热。流延部分装有导轨滑块，可前后移动调节，可根据不同材料流延工艺调节流延辊与模头间的距离。

#### 广州市普同实验分析仪器有限公司实验型流延机

广州普同的流延机有单层流延机、双层流延机、三层流延机以及可根据客户要求定做。广州普同的桌面式流延机全身是浅灰白色的磨砂304不锈钢材质的，整体看起来干净，给人一种很清爽的感觉。挤出机防护罩上镂空出普同的应为logo-POTOP，料斗是四方锥形的不锈钢桶，上方也印有POTOP字样，料斗还要可视窗口，便于观察料斗中原料用量。

#### 广州市普同实验分析仪器有限公司实验型流延机

料斗下方的是料筒，料筒的材料是38CrMoAlA，tpu实验型流延机，进料口内置冷却水套，给料筒冷却降温，实验室用实验型流延机，以防料筒温度过高，保护操作人员安全。机筒防护罩上部分是碳纤维材料，既隔热又保温，薄膜实验型流延机，是广州普同特有的设计。机筒有三个加热区，分别独立作用，温控效果更好。

#### 广州市普同实验分析仪器有限公司实验型流延机

机筒内是一条长0.7m，直径25mm的螺杆，螺杆长径比是28，原料在机筒中经过熔融、塑化、均质，然后到模头前经过压力左右下挤出模头，模头是可旋转式的，拆换方便的模头，熔体经过模头流延状态，落在流延辊上，冷却定型。收卷则得到制品。

tpu实验型流延机-实验型流延机-普同(查看)由广州市普同实验分析仪器有限公司提供。行路致远，砥砺前行。广州市普同实验分析仪器有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为造粒机具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!