

过氧己酸喷雾式消毒机-气溶胶空气消毒机

产品名称	过氧己酸喷雾式消毒机-气溶胶空气消毒机
公司名称	河南希彤医疗器械有限公司
价格	.00/件
规格参数	类型:消毒产品 型号:YZN-Y-B02 雾化量:320ML/MIN
公司地址	河南省郑州市金水区优胜北路
联系电话	19937037270 19937037270

产品详情

过氧己(YI)酸喷雾消毒器-大气气溶胶空气消毒器

次氯酸钠（过氧化物己酸）智能化空气消毒器器资讯新闻：伴随着新冠疫情的散播操纵，所带来的焦虑也针对人民群众而言降低了许多，可是小平米全面爆发都是不可忽视的。因而，在针对日常消毒更为不可忽视。次氯酸钠具有强烈的空气氧化力，可以使微生物菌种的酶系蛋白里的碳水化合物氧化分解而失去了活力，造成新陈代谢功能阻碍导致死亡。因为病原菌（病菌、细菌（含黄曲霉菌）、病毒感染）基本上都是原核细胞微生物，其酶系多分布在细胞质表层，易遭受次氯酸钠进攻而失去了活力。XDC-20全自动喷出来做雾化了次氯酸水消毒剂，飘在皮肤表层衣服和脸上，就能够快速消灭大肠埃希菌、金黄链球菌等几种常见细菌及病毒感染，有效遏制多种多样传染病传播的。

次氯酸钠（过氧化物己酸）全场景智能化空气消毒器，伴随着雾化技术的高速发展，大家已经可以将次氯酸消毒剂水溶液做雾化成少于 $5\mu\text{m}$ 的颗粒即所谓微雾技术性。由于这类颗粒空气中不规则运动（扩散现象基本原理），不容易地基沉降，都不会聚集在一起造成大一点的液体，他们在使用材料表面之后反跳，不容易溶解使表层潮湿。因而，微雾的那些特点使之具有极强的扩散，消毒杀菌的时候不会留有盲区；并没有潮湿表层；机器设备、彩钢瓦和墙面并没有浸蚀。结果显示，做雾化颗粒物越低，在空气中的飘浮时间越久，就会越还有机会与空气中的细菌充足触碰，做到灭菌消毒的效果。

对于各种各样环境所必须达到的杀菌功效，消毒器选用超声雾化技术性，电子器件显卡超频波动（波动工作频率为 1.7MHz ，超出人的听觉范畴，对人体健康小动物没有损害），根据雾化片的高频串联谐振，将药液抛离河面而出现当然飘逸的雾水，将消毒剂做雾化成外径为 $1-10\mu\text{m}$ 的细微雾粒，并把它喷入需要消毒杀菌之室内空间，做到消灭上空病菌及致病微生物效果。它和紫外光、尔德阿塞拜疆蒸熏等消毒杀菌方式对比，除菌应用对人体健康危害等具有明显增强与改进。

次氯酸钠（过氧化物己酸）全场景智能化空气消毒器，我的产品广泛应用于诊疗、公共卫生服务

、家居、交通出行、新冠疫情防控、受灾地区疫防、气体微生物菌种即时（线上）检测、废弃物消毒杀菌除味等，业务领域包括了疾病预防组织、医院门诊、二类医疗器械生产厂家、学校德育、养老服务福利、城市公共交通、母婴用品、家居家具、车辆、商业楼宇、酒店餐厅污水处理、公共安全管理、微生物实验室、畜牧业养殖、食品工业、畜禽屠宰等。大家智能消毒器、气体雾化消毒，能够实现消毒杀菌没有人执守，在降低人力成本的前提下，更能确保消毒品质。

产品规格：YZN-Y-B02

一、性能参数

- 1.商品选用独特定制的医用级分散系统，纳纳米级液珠孔径 5 μ m。
- 2.不用空压机作为驱动力，选用超声雾化基本原理，防止造成极大噪声。 3.低噪声， 50db。
- 4.工作中储水箱容量20L，做雾化池蓄水量8L。
- 5.消毒方法：消毒液成份为H₂O₂，也可以采用次氯酸水、过氧酸性氧化电位水做为消毒液
- 6.超声雾化芯片： 20/1.7MHz*24头，做雾化量多。
- 7.消毒液需求量少，仅6-10ml/m³，原材料兼容模式好，没有残留、耐腐蚀。
- 8.可调式通风口，*消毒杀菌三百六十度。
- 9.制造业企业具备ISO9001质量认证体系。
- 10.涡轮增压推动纳 μ m液珠，可以达到30m³/min. 11..雾化水位：35mm 可用消毒液：？
酸碱性氧化电位水；（强烈推荐） 次氯酸水； 0.2%过氧YI酸化物 3%H₂O₂等。

可用场地：适合所有封闭空间，特别是诊室、医院病房、洗手间等区域的室内消毒。

*院校、飞机场地铁站、餐饮酒店、办公室小区、休闲娱乐会所、房间内电影院、购物商场、超市门店等