

轮椅前小轮 8寸 健邦

产品名称	轮椅前小轮 8寸 健邦
公司名称	天津健宝轮椅车有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:8寸 品牌:健邦
公司地址	天津市津南区双桥河镇东周庄村天津市津隆工业炉有限公司后院内
联系电话	88915988 15022699698

产品详情

型号 8寸 品牌 健邦

普通轮椅一般由轮椅架、车轮、刹车装置及座靠四部分组成。下面简述轮椅各主要部件的功能。1.大车轮承载主要的重量。轮的直径有51、56、61、66cm数种。除了少数使用环境要求而用实心轮胎外，多用充气轮胎。2.小车轮直径有12、15、18、20cm数种 3.手轮圈为轮椅所独有，直径一般比大轮圈小5cm。偏瘫用单手驱动时，再加一个直径更小者以供选择。4.轮胎有实心的、有充气内胎和无内胎充气型三种。实心型在平地走较快且不易爆破，易推动，但在不平路上振动大，且卡入与轮胎同宽的沟内时不易拔出；有充气内胎的较难推，也易刺破，但振动比实心的小；无内胎充气型因无内胎不会刺破，而且内部也充气、坐起来舒服，但比实心者较难推。5.刹车大轮应每轮均有刹车，当然象偏瘫者只能用一只手时，只好用单手刹车，但也可装延长杆，操纵两侧刹车。6.椅座其高、深、宽取决于患者的体型，其材料质地也取决于病种。一般深为41、43cm，宽40、46cm，高45、50cm。7.座垫为避免压疮，对垫子要高度注意，有可能尽量用蛋筊（eggcrate）型或roto垫，这种垫由一块大塑料，上面有大量直径5cm左右的乳头状塑胶空心柱组成，每个柱都柔软易动，患者坐上后受压面变成大量的受压点，而且患者稍一移动，受压点随乳头的移动而改变，这样就可以不断地变换受压点，避免经常压迫同一部位造成压疮。8.脚托及腿托腿托可为横跨两侧式，或两侧分开式，这两种托都以采用能摇摆到一边和可以拆卸的为最理想。必须注意脚托的高度。脚托过高，则髌髁角度过大，体重就更多地加在坐骨结节上，易引起该处压疮。9.靠背靠背有高矮及可倾斜和不可倾斜之分。如患者对躯干的平衡和控制较好，可选用低靠背的轮椅，使患者有较大的活动度。反之，要选用高靠背轮椅。10.扶手或臂托一般高出椅座面22.5~25cm，有些臂托可调节高度。