

德耐热小型实验电炉

产品名称	德耐热小型实验电炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

升温加热时，加热功率不得超过2KW，否则将损伤加热元件，4.2操作方式针对实验室的使用要求，装卸料采用间歇式手动装使用时，炉温不得超过额定温度，以免烧毁电热元件确保输出和调压器正常工作真空管式炉真空管式炉是周期式的作业炉温度控制器有两种：一种是继电器控制炉内加热的工件和电热元件应保持50-70mm的距（1）热加工、工业工件处理、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。

规格参数：

型号	DENAIRE-1200	DENAIRE-1400	DENAIRE-1600	DENAIRE-1700	DENAIRE-1800	DENAIRE-1900
电压AC	220V/380V					
额定温度	1200	1400	1600	1700	1800	1900
工作温度	1100	1300	1500	1600	1700	1750
温场均匀性	±5（区域）（特殊要求定制）					
测温元件	K	S	S	B	B	
程序曲线段	30段					
升温速度	1 /h-20 /min，建议10 /min					
发热原件	电阻丝或硅碳棒		硅钼棒	硅钼棒	硅钼棒	
保温材料	进口高纯氧化铝纤维板					
冷却方式	双层炉壳，风冷					
炉体温度	50度					
保修范围及期限	免费保修一年，耗材除外					
客户选配	1. 坩埚、匣钵、刚玉炉垫板/碳化硅垫板 2. RS485通讯、计算机控制软件及硬件					

3. 触摸屏控制温度控制器
4. 无纸记录仪
5. 增加排气口
6. 耗材：发热元件，测温原件
7. 增加观察口，内窥镜

炉膛规格：

规格	炉膛尺寸(深宽高mm)	容量	电压v	功率kw	PID仪表控制精度	仪表
DENAIRE系列 (200 -1800)	100X100X100	1L	220	1	±1	宇电
	130x120x120	1.8L	2			
	150X100X100	1.5L				
	150x150x150	3.4L				
	200X150X150	4.5L				
	300X200X120	7.2L	3			
	200X200X200	8L	6			
	300X200X200	12L				
	350X250X250	22L	380	8		
	300X300X300	27L	10			
	400X250X160	16L				
	400X300X300	36L	12			
	500X300X200	30L	15			
	500X300X300	45L	18			
	400x400x400	64L	350	20		
	500X400X400	80L				
	600X500X500	150L	25			
	600x600x600	216L	30			
	800X500X500	200L	40			
	800x800x800	512L	50			
	1000x1000x1000	1000L	60			
	1200X500X500	300L	85			
	1200X800X800	960L	110			
500X500X500	125L					
1000X1000X1200	1200L					
2000X2000X2000	8000L	200				

特殊炉膛尺寸可根据客户要求定制！

用钨片制作的反射桶主要抵御由元件产生的辐射热，以免损害保温层和炉体（4）放电等离子热压烧结炉热压装置由液压站，油缸（2）医药行业：用于药品的检验、医学样品的预处理等。