

润滑剂、工业用油和相关产品-低温动力黏度测试

产品名称	润滑剂、工业用油和相关产品-低温动力黏度测试
公司名称	百检集团
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海徐汇区普天科创产业园
联系电话	13262752056 13262752056

产品详情

百检网-专业的第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以专业的技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检网社会责任：1、合作共赢、回馈社会2、百检网检测平台严格秉承社会价值观念和道德规范，将回馈社会作为企业经营发展应尽的责任，努力经营，以自身发展带动当地经济和社会的发展，为社会的稳定和繁荣发展作出贡献。3、百检网主动履行社会责任，稳健开展投资业务，与合作伙伴一起推动地方经济的发展，把促进社会和谐和经济繁荣作为企业应尽的社会义务和企业对社会的承诺。4、百检网对供应商、客户坚持诚信、互利、平等协商原则，严格履约，与合作伙伴建立并维持良好的关系，创建沟通交流平台，进行优势互补，构筑共赢格局。

1 旋转盘电极原子发射光谱法测定在用润滑油液压油的磨损金属元素和污染物的标准测试方法 ASTM D6595-17 元素分析

2 在用润滑油中磨损金属和污染物元素测定 旋转圆盘电极原子发射光谱法 NB/SH/T 0865-2013 元素分析

3 原油和石油产品密度测定法(U形振动管法) SH/T 0604-2000 密度

- 4 液体密度和相对密度测定法（数字式） ASTM D4052-18a 密度
- 5 空气油雾混合环境下航空润滑油结焦倾向的评价 SAE ARP 5921-2014 气相结焦倾向
- 6 石油产品、润滑油和添加剂中水分含量测定（卡尔·费休库仑法） ASTM D6304-16 1 水分
- 7 石油产品、润滑油和添加剂中水含量的测定 卡尔费休库仑滴定法 GB/T 11133-2015 水分
- 8 航空燃料和馏分燃料电导率标准试验方法 ASTM D2624-15 电导率
- 9 透明和不透明液体运动粘度(和动力粘度计算)的标准试验方法 ASTM D445-19 运动粘度
- 10 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988 运动粘度
- 11 石油产品酸值测定法(电位滴定法) ASTM D664-18 2 酸值
- 12 石油产品酸值的测定法 电位滴定法 GB/T 7304-2014 酸值
- 13 用自动电位滴定测定聚酯和二酯燃气涡轮润滑剂中总酸值的试验方法 SAE ARP 5088B 酸值
- 14 航空液压油颗粒物含量的测定 FED-STD-791D- Method 3012 2007 颗粒污染物
- 15 航空润滑油颗粒物含量的测定 FED-STD-791D- Method 3013 2007 颗粒污染物