

汽油机油-倾点测试-石油及化工品检测报告-百检网

产品名称	汽油机油-倾点测试-石油及化工品检测报告-百检网
公司名称	百检检测
价格	.00/个
规格参数	品牌:百检 资质:CMA/CNAS 地区:全国
公司地址	上海市奉贤区金碧路2012号
联系电话	18601756433 18601756433

产品详情

百检网-第三方检测平台，打造一站式的检测服务体验。百检检测为您提供各类产品检测、认证认可、计量校准以及定制化的检测服务，出具拥有CMA/CNAS/CAL等资质的质检报告，检测报告数据适用于为相关科研论文供给研究数据、电商入驻、工商抽检、商超入驻、展会卖场申报、招投标等。百检网致力于以准确、高效、便捷的宗旨为客户创造更多价值，助力企业做好品质管控，降低贸易风险；同时以技术和优质的服务为企业质量安全提供全方位解决方案。

百检检测平台致力于检测认证行业的发展，专业从事各种物料检测与认证服务，凭借公司强大的技术力量和经济实力，不断开发出具有国际先进水平实验室。华谨服务范围广泛适用于金属、矿产、水质、油品、纺织、塑料、橡胶、冶金、建筑、农产品、化工、制药、铸造、食品、土壤等各行业的产品检测与认证。百检网检测平台实行网络化管理，依托先进的计算机辅助设计系统和计算机管理系统，实现规范化运作，在*短的时间内为用户提供高品质的检测数据。公司本着技术领先、质量**、客户至上的原则为广大用户提供满意的服务。

1 石油产品粘度指数计算法 GB/T1995-1998 粘度指数

2 低温下发动机油屈服应力和表现黏度测定法 NB/SH/T 0562-2013 低温泵送黏度

3 石油产品运动粘度测定法和动力粘度计算法 GB/T 265-1988 运动黏度（100 ）

4 润滑油在高温高剪切速率条件下表观粘度测定法（多重毛细管粘度计法）SH/T

0703-2001 高温高剪切表观粘度 (150 , 106s-1)

5 润滑油泡沫特性测定法 GB/T 12579-2002 泡沫性 (泡沫倾向/泡沫稳定性)

6 使用过的润滑油中添加剂元素、磨损金属和污染物以及基础油中某些元素测定法 (电感耦合等离子体发射光谱法) GB/T 17476-1998 磷

7 石油产品碱值测定法 (高氯酸电位滴定法) SH/T 0251-1993 碱值 (以KOH计)

8 深色石油产品硫含量测定法 (管式炉法) GB/T 387-1990 硫

9 石油产品硫含量测定法 (氧弹法) GB/T 388-1964 硫

10 石油和石油产品中氮含量的测定 舟进样化学发光法 NB/SH/T 0704-2010 氮

11 低温下发动机油的屈服应力和表观粘度标准测定法 ASTM D4684-20a 低温泵送黏度

12 低温下发动机油屈服应力和表现粘度测定法 NB/SH/T 0562-2013 低温泵送黏度

13 石油和石油产品中氮含量的测定 舟进样化学发光法 NB/SH/T 0704-2010 氮 (质量分数)

14 润滑油高温泡沫特性测定法 GB/T 0722-2002 泡沫性

15 石油产品硫含量测定法(氧弹法) GB/T 388-1964 硫 (质量分数)