

饲料水分测定仪

产品名称	饲料水分测定仪
公司名称	深圳市后王电子科技有限公司
价格	1.00/1
规格参数	
公司地址	深圳市后王电子科技有限公司
联系电话	0755-29000800 13670220629

产品详情

饲料水分测定仪，快速饲料水分测定仪，卤素水分测定仪

独特的产品特点：<http://www.houwdz.com/cn/product/SFCDYXT/SLSFY/168.html>

饲料水分测定仪，快速饲料水分测定仪，卤素水分测定仪是我公司新研制的新型快速水分检测仪器。采用国际最先进的称重系统【电磁平衡传感器】。其特点是称量准确可靠、显示快速清晰并且具有自动检测系统、简便的自动校准装置以及超载保护等装置,是一种新型快速的水分检测仪器。

工作原理：

环状的卤素灯确保样品得到均匀加热，操作简便、测量准确。水分测定仪在测量样品重量的同时，仪器采用环形管卤素加热方式，快速干燥样品，在干燥过程中，水分仪持续测量并即时显示样品丢失的水分含量%，干燥程序完成后，最终测定的水分含量值被锁定显示。与国际烘箱加热法相比，卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥，样品表面不易受损，其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。智能化操作,一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单，测试准确，显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮，示值清晰可见，分别可显示水分值，样品初值，终值，测定时间，温度初值，最终值等数据，并具有与计算机，打印机连接功能、符合GLP规范的打印数据输出。

产品技术指标：1、称重范围：0-110g 2、水分测定范围：0.01-100% 3、称重最小读数：0.002g
4、样品质量：0.5-110g 5、加热温度范围：起始-205 6、水分含量可读性：0.01% 7、显示参数：N种
8、通讯接口：RS 232 9、外型尺寸：330x200x200 (mm) 10、功耗：AC 220V 50Hz 1W
11、称盘尺寸：85mm 12、净重：8Kg

产品用途：

饲料水分测定仪，快速饲料水分测定仪可广泛应用于饲料（Feed）包括大豆、豆粕、玉米、鱼粉、氨基

酸、杂粕、添加剂、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、甜高粱等十余个品种的饲料原料及粗饲料、青绿饲料、青贮饲料、能量饲料、植物性蛋白质饲料、动物性蛋白质饲料、单细胞蛋白质饲料、矿物质饲料、维生素饲料、添加剂饲料

其他应用领域：

如医药，粮食、饲料、种子，菜籽，脱水蔬菜、烟草，化工，茶叶，食品、肉类以及纺织，农林、造纸、橡胶、塑胶、纺织等行业中的实验室与生产过程中。同时满足固体、颗粒、粉末、胶状体及液体含水率的测定要求，深圳市后王电子科技有限公司始终立志于为用户提供多用途，多性能的高质量产品，为您打造快速，准确，物超所值的水分测定仪完美典范